



T8

8.33mm 픽셀 피치, 모듈식 실외용 LED 디스플레이



- 얇고 가벼운 캐비닛이 특징
- 야외에서의 고정 설치를 위한 설계
- 연중 무휴 가동

T8은 공유 전원 공급 장치와 컨트롤러, 그리고 단 4개의 정렬 지점만이 있는 얇고 가벼운 캐비닛 형태로 제공됩니다. 따라서 이 제품은 더욱 유연하고 설치 및 정렬 시간을 크게 단축하며 무게를 대폭적으로 감소시킵니다. 태풍 테스트, IP 등급 및 실외 SMD 기술을 특징으로 하는 T8은 365일 24시간 실외 브랜딩과 광고를 위한 고정 설치에 적합하게 설계되었습니다.

Unique cost-reducing design

T8은 독특하게 설계되어 기존 타일 기반 LED 스크린에 필요한 맞춤 보정된 이차 강철 구조물을 사용할 필요가 없습니다. 자체 지지형 확장 가능 캐비닛에 기반하고 있는 이 제품은 메인 부착 지점에 직접 고정되므로 설치 비용과 강철 구조물 재료비가 크게 절약됩니다.

Easy install

한정된 구성 요소 세트에 어떤 크기의 모듈식 캐비닛도 구성할 수 있습니다. 최대 8 x 5 LED 모듈로 구성되며 각 모듈의 크기는 40 x 40 cm입니다. 깊이가 140mm 미만이고 전체가 알루미늄 소재인 이 얇고 가벼운 T8은 어떤 벽에도 걸 수 있고 전면과 후면에서 도구 없이 내부 구성 요소와 케이블에 쉽게 접근할 수 있습니다.

Revolutionary processing

뛰어난 이미지 품질을 제공하는 T8은 혁신적인 Infinipix™ 이미지 처리 플랫폼도 함께 제공합니다. Infinipix™은 픽셀 대역폭 성능이 뛰어나며 여기에 완전한 클라우드 기반 모니터링, 제어 및 자동화 진단을 결합시킵니다.

Key benefits

- 뛰어난 이미지 품질, 넓은 시야각
- 동급에서 가장 가벼운 무게

- 최소 설치비
- 정밀 지지 강철이 필요 없음
- 최고의 신뢰성
- 간편한 전면 및 후면 접근
- 고급 웹 기반 설정, 모니터링 및 제어

기술 사양

T8

일반 사양	
픽셀 피치	8.33 mm
LED 구성	SMD
모듈당 픽셀	48 x 48 (H x V)(실제 모드)
화소 밀도	14,400/sqm
밝기	6,000 nits(최대)
명암비율	3,000:1
처리	16비트/색상
수평 시야각	120°(@ 50% 밝기)
수직 시야각	-50°/+25°(@ 50% 밝기)
전력 소비	600W/m²(최대)
작동 전압	200-240V 50/60Hz
LED 수명	100,000시간
열 소산	2,046 BTU/hr/m²(최대)
작동 온도	-20/+50°C
작동 습도	10-95%
IP 등급	전체 캐비닛은 정격 IP54입니다. 전면은 IP65로 유지됩니다.
크기	캐비닛 치수: 8개 모듈과 5 모듈 높이의 캐비닛 예: 3,200 x 2,000 x 150 mm (W x H x D)
무게	무게/모듈: LED 디스플레이 평방미터당 40 kg (88 lbs). 모듈 하나의 평균 무게는 6.4 kg(14.11 lbs)입니다.
용이성	전면 및 뒷면
인증	CE, ETL, FCC 클래스 A, CEBEC, RoHS, WEEE

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

