

Zoom grandangolo EN23



Intervallo messa a fuoco 1,8-15,0 m

- SX+ 1,34-1,87:1
- 1080/WUXGA 1,20-1,70:1

Specifiche tecniche**ZOOM GRANDANGOLO EN23****Specifiche generali**

Funzionamento F/#	F 2.5-2.86 La bobina vocale ha utilizzato Iris F 2.5-7.0
Rapporto zoom	1.4 Zoom e messa a fuoco automatizzati
Lunghezza focale	25,69-35,98 mm
Intervallo messa a fuoco	1,8 – 15 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	3,9 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ SXGA+ 1.34-1.87:1■ 1080p/WUXGA 1.2-1.7:1
	Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.