

CRWQ-62B

5,500 루멘, WQXGA, 단일 칩 DLP Collaborate 프로젝터



다중 창 애플리케이션에서 대량의 데이터 세트를 공유하는 일이 CRWQ-62B에서는 너무나 쉽습니다. 여러 명의 참가자가 동시에 화면을 볼 수 있어 회의 중 더욱 효과적인 협업이 가능합니다. 이 프로젝터에서는 단일 소스로 전체 스크린을 채우거나 PowerPoint 프레젠테이션을 포함한 비디오 컨퍼런스 호출을 설정하는 모든 작업이 간편합니다. 블렌딩 시스템 또는 베젤이 있는 LCD나 플라즈마 기반 스크린 구성에서 다수의 디스플레이를 이용할 때의 복잡한 설치 필요성을 없앱니다. CRWQ-62B는 눈을 피로하게 하지 않는 안정적이고 명암비가 높은 이미지를 제공하고 노이즈 레벨이 낮기 때문에 회의실을 효율적 협력실로 바꿀 수 있습니다.

최고의 이미지

탁월한 410만 픽셀(2,560 x 1,600 해상도)을 자랑하는 CRWQ-62B는 일반 WUXGA 디스플레이보다 77%, 1080p 디스플레이보다 97.5% 더 많은 픽셀을 제공하여 단일 고품질 이미지에 대량의 데이터를 표시하기 위한 솔루션으로 완벽합니다. 고성능 영사 렌즈와 결합하여 선명하고 수정처럼 맑은 이미지를 제공하고 최고 수준의 명암비와 세부적 표현으로 작업 편리성을 극대화합니다.

경제적 설계

간편한 설치에 중점을 두고 설계된 CRWQ-62B는 다중 채널 블렌드 또는 베젤이 있는 LCD/플라즈마 솔루션과 비교하여 설치 및 유지보수 비용을 크게 줄여줍니다. 모든 프로젝터에는 고해상도를 출력하기 위해 하나의 DVI-D 케이블이 필요합니다. CRWQ-62B는 필터 없이 설계된 에너지 효율적이고 유연한 이중 램프 시스템으로서 DLP® 기술이 통합되어 있어 최고의 정확도를 보장합니다. 프로젝터를 단일 램프 모드에서 작동시키면 5,000시간 동안 부품 교체 걱정 없이 운영이 가능하다는 이점이 있습니다.

기술 사양

CRWQ-62B

일반 사양

프로젝터 유형	WQXGA 단일 칩 DLP 프로젝터
기술	LVDC DMD™ with DarkChip3™
해상도	2,560 x 1,600 (WQXGA)
밝기	5,500 ANSI 루멘
명암비율	6,500:1
밝기 균일도	>90%
화면 비율	16:10
렌즈	완전히 순수한 유리 렌즈: 0.8:1 EN42 광각 렌즈; 0.8-1.21:1 EN46 초광각 줌 렌즈; 1.2-1.7:1 EN43 광각 렌즈; 1.7-2.5:1 EN41 표준 줌
광학 렌즈범위	수직: -144% ~ +144%; 수평: -70% ~ +70% (줌 렌즈에서)
색 보정	RealColor™
램프	2 x 300W UHP Vidi
램프 수명	최대 2,000시간(최대 출력) / 최대 2,500시간(에코 모드)
램프 보증서(현장 교환/공장 교환)	500시간 또는 90일
실드 DLP™ 코어	Yes
방향	테이블-천장
통합 웹 서버	예
3D	패스브 편광 및 Infitec (2 프로젝터)
입력	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; 비디오 입력; 1 x 컴포넌트; 1 x S-비디오
입력 해상도	모든 모델에서 최대 2,560 x 1,600 픽셀 입력. 출력 해상도는 기본 해상도에 따라 다름; HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; 프로그래시브 스캔
최대 픽셀 클럭	165MHz
소프트웨어 톨	프로젝터 톨셋, ProNet
컨트롤	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9-핀 D-SUB RS232; 2 x 12V 프로그래밍 가능 트리거(3.5mm 미니 잭); 1 x 유선 원격 3.5mm 미니 잭; 2 x USB
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결
전원 요구 사항	100-240V/50-60Hz
최대 소비 전력	912W
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	40.9dB (ISO 9296)
작동 시 주위 온도	10-40°C / 50°-104°F
작동 습도	20-80% RH
방출 BTU	최대 3,109 BTU/h
크기(WxLxH)	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80인치
무게	12.7 kg (28.0 lbs)
운송 크기(WxLxH)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71인치
출고 시 제품 무게	20 kg (44 lbs)
표준 액세스리	전원 코드, 무선 원격 제어
인증	FCC, 파트 15 클래스 A 및 CCC, cCSAus, cUL, UL 및 CE 준수
보증	3년 부품 및 입력 제한 보증을 제공합니다.

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.