

MDSC-8358

4K UHD surgical display



- For perfect hand-eye coordination
- Flexible multi-modality imaging
- Exceptional image quality

The MDSC-8358 is a slimline, large-screen surgical display with LED backlight, featuring a 58-inch LCD panel (16:9) with UHD resolution (3840 x 2160).

Perfect images in the surgical suite

The MDSC-8358 has been designed for use in hybrid operating rooms, interventional X-ray and cardiovascular suites. The MDSC-8358 delivers accurate DICOM-compliant grayscale and color images with ultra-low latency, consistent colors, and reduced noise, making it the preferred choice for real-time critical imaging.

All-around connectivity

Allowing DP, Dual Link DVI and Single Link DVI interfacing, Barco's MDSC-8358 offers a host of connectivity options, making it compatible with a large variety of OR and interventional X-ray video systems.

Reliable and safe performance

The large-size, ultra high-resolution LCD screen offers a safer and more efficient alternative to multi-monitor configurations deployed in surgical environments. The optional configuration with a redundant power supply architecture (RL) ensures stable and reliable operation in the most critical conditions.

The failover function allows automatic switchover to back-up video signals to ensure smooth, real-time imaging in the OR and safeguard patient safety at all times.

Product specificaties

MDSC-8358

General specifications	
Schermt technologie	a-si TFT active matrix
Actief schermformaat (diagonaal)	1473 mm (58.0")
Formaat actief scherm (H x V)	1270.08 x 721.44 mm (50 x 28.4")
Beeldverhouding (H:V)	16:9
Resolutie	8MP (3840 x 2160)
Pixelpitch	0.33075 mm (H) x 0.334 mm (V)
Beeldkleur	Yes
Kleurondersteuning	16 million
Kijkhoek (H, V)	178°
Maximale luminantie	700 cd/m² (typical)
Contrastverhouding	4000:1 (typical)
Reactietijd	9.5 ms (typical)
Kleur behuizing	Black
Video-ingangssignalen	DVI Dual link (Full screen image with 2 x DVI Inputs) DVI Single Link (Full screen image with 4 x DVI inputs or 4 Quadrant Drive from 4 Independent sources) DP 1.2 SST (Full Screen image, 4k native or 2k upscale) Option: Nexxis MNA-240 Decoder (for uncompressed video-over-IP) Option: 2 x Single Link DVI Dual Splitter for redistribution of auxiliary video input (see User Guide)
Speciale functies	Failover: Signal from DVI inputs automatically displayed in case of absence of DP / Nexxis signals
Voedingsvereisten (nominaal)	90 – 264 Vac 50Hz/60Hz
Energieverbruik	400 W (maximum)
Energieverbruik	35 W (stand-by)
Energiebesparingsmodus	Yes
Puntklok	260 MHz DVI dual link (preferred)
Afmetingen (B x H x D)	Version w/o front glass: 1318.5 x 776 x 145.8 mm Version with front glass: 1326.5 x 778 x 153.7 mm
Afmetingen verpakt (B x H x D)	1540 x 413 x 940 mm
Nettogewicht	45.5 – 57.5 kg (depending on version)
Nettogewicht verpakt	68.5 -83 kg (depending on version)
Montagestandaard	VESA (400 mm)
Bescherming van het scherm	Protective, non-reflective glass cover, on specific versions (refer to User Guide)
Aanbevolen procedures	Endoscopy, Laparoscopy, PACS, PM, US, CT, MR
Certificeringen	CE (Medical Device Class II); EN60601-1(Ed.3) + A1:2013 +A12:2014; IEC60601-1(Ed.3) + A1:2012 ANSI/AAMI ES60601-1(Ed.3) + A1:2012; C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012; CSACAN/CSA-C22.2NO.60601-1:14; IEC/EN60601-1-2:2014; EN55011/CISPR11 (Class A)
Meegeleverde accessoires	User Guide
Garantie	2 years
Bedrijfstemperatuur	10-35°C for performance / 0-40°C for safety
Opslagtemperatuur	-20 ÷ +60°C
Vochtigheid in bedrijf	10 ÷ 90% (non-condensing)
Vochtigheid bij opslag	10 ÷ 90% (non-condensing)
Bedrijfshoogte	3000m (maximum)
Opslaghoogte	12000m (maximum)

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

