

Helix™ G75

柔軟な LED カーテン・ディスプレイ

IP66
WATERPROOF



技術仕様

HELIX™ G75

一般仕様

ピクセルピッチ	75 mm
カラー	48 ビット・カラー (1 ピクセルあたり)
パッケージ	透明なハウジング/黒色ワイヤー
気象等級	IP66
ピクセル/タイル	4x32
最大消費電力	50W
主要電源	24 VDC
輝度	444 NIT
寸法	幅:300 mm (11.8 インチ) 高さ:2,400 mm (94.5 インチ) 奥行き:14 mm (0.6 インチ)
分野	0.72 m ² / G75 グリッド どのような幅や高さ (8) にも拡張可能
視野角	120° x 120° (輝度 50%)
ピクセル構成	RGB スリー・イン・ワン LED
適合性	ETL、FCC、CE、RoHS (承認待ち)
輝度半減値	100,000 時間超 (完全ホワイト) で輝度 50%

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。