

# OverView cPR84 (Atlas CS4)

84" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with SXGA resolution.



技術仕様

OVERVIEW CPR84 (ATLAS CS4)

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般仕様     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 解像度      | SXGA                                                                                                                                                                                                                                      |
| アスペクト比   | 5:4                                                                                                                                                                                                                                       |
| カラー      | 16.7 millions                                                                                                                                                                                                                             |
| ランプ      | <div><div>• 100 Watt lamp</div><div>• operation time 8,000 hours (average)</div></div>                                                                                                                                                    |
| 電源       | 95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| 電力       | 220 W                                                                                                                                                                                                                                     |
| 輝度       | 110 cd/m²   32 ftL                                                                                                                                                                                                                        |
| 輝度       | 500 lumens                                                                                                                                                                                                                                |
| コントラスト   | 350:1                                                                                                                                                                                                                                     |
| 輝度均一性    | > 95%                                                                                                                                                                                                                                     |
| 寸法ストラクチャ | <div><div>• Diagonal 84"</div><div>• Width 1650 mm / 65 in.</div><div>• Height 1320 mm / 52 in.</div><div>• Footprint 1078 mm / 42.5 in.</div><div>• Depth 1225 mm / 48.2 in.</div><div>• Socket heigth min 366 mm / 14.4 in.</div></div> |
| 環境準拠     | <div><div>• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F</div><div>• Humidity: recommended 40% -60%, non condensing</div><div>Typical for stiched screens.</div></div>                                                             |
| スクリーン    | <div><div>• high gain screens for high brightness and high contrast</div><div>• other screens on request</div></div>                                                                                                                      |

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。