

FLD 2,37 - 3,79: 1 (EN14)

2,56 - 4,1: 1 (SX+)/2,37 - 3,79: 1 (WUXGA)



Distância de foco: 3,0 - 30,0 m

- SX+ 2,56-4,10:1
- 1080 / WUXGA 2,37-3,79:1

Especificações técnicas**FLD 2,37 - 3,79: 1 (EN14)****Especificações gerais**

F/nº em funcionamento	F 2.1-2.72 Íris motorizada F# 2,1-6,5
Taxa de zoom	1,6 Zoom e foco motorizados
Comprimento de foco	49,1-78,6 mm
Faixa de Foco	Padrão: 3,0m – 30m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	2,5 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 2,37-3,79:1■ SXGA+ 2,56-4,1:1■ 720p 2,8-4,49:1■ XGA 3,5-5,6:1
	Tolerância ao tamanho da imagem +/-5%

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.