


Single mode fiberlink

Adds fiber-

optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach up to 10 kilometers.



技術仕様		SINGLE MODE FIBERLINK
一般仕様		
接続距離	10キロメートル（カスケード可能）	
信号	1.5 Gig/secで、デイトライトディスプレイまで圧縮なしのフルクオリティストリーム 独自の伝送エラー検出機能と修正プロトコル	
屋外準拠	IP 65に適合した光ファイバー端子	

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

