


Ushio 6500W DXL-65BA3



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

Spécifications techniques**USHIO 6500W DXL-65BA3****Spécifications générales**

Fournisseur	USHIO
Références fournisseurs	À confirmer
Heures garanties	700

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO