



Ushio 6500W DXL-65BA3



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

Spécifications techniques**USHIO 6500W DXL-65BA3****Spécifications générales**

| | |
|-------------|-------|
| Fournisseur | USHIO |
|-------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Références fournisseurs | À confirmer |
|-------------------------|-------------|

| | |
|------------------|-----|
| Heures garanties | 700 |
|------------------|-----|

Créé le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.