

FLDX 0,61 : 1 (EN67)

Fokusbereich: 0,5–4,0 m
Projektionsverhältnis
WUXGA 0,57 : 1
WQXGA/4K 0,61 : 1
F80: 0,85 : 1 (WQXGA/4K UHD)
(Für F80 ist der Objektivadapter R9801442 erforderlich)



Fokusbereich: 0,5 - 4,0 m

Projektionsverhältnis

- WUXGA 0,57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert Objektivadapter R9801442)
- F400-HR: 0,53:1 (nativ 4K) (Erfordert die Verwendung von F400-Objektivadaptern.)

Technische Daten**FLDX 0,61 : 1 (EN67)****Allgemeine technische Daten**

Plattformen	Für die Projektorserien F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 und F400 *Objektivadapter R9801442 erforderlich. F80-spezifisches Projektionsverhältnis: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD)
Funktionsfähiger F/#	F 2.1 Motorisierte Blende F# 2.1-6.0 mit Speicher
Zoomverhältnis	Kein Zoom Fokussierung motorisiert mit Speicher
Feste Brennweite	12,6 mm
Brennweitenbereich	0,5-4,0 m
Gewicht	~5,4 kg
Versandgewicht	~6,0 kg
Brennweite	DMD-Chip WUXGA 0,57 : 1 WQXGA 0,61 : 1 Toleranz bei der Bildgröße +/-2 %

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.