

ClickShare CSC-1

Sistema de presentación inalámbrico para las salas de reuniones con tecnología avanzada



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Hasta 4 usuarios compartiendo contenido en la pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Gestión centralizada**
- **Se entrega con 4 Buttons**

ClickShare es el sistema de colaboración y presentación inalámbrico de Barco, que permite a los asistentes de las reuniones compartir contenido en la pantalla de la sala.

Facilidad de uso inmejorable

Con solo hacer clic en un botón, el contenido del portátil, tableta o smartphone se muestra en la pantalla de la sala. El resultado es que todos los participantes se involucran más en el proceso de toma de decisiones. Vincule la simplicidad extrema con una experiencia de usuario inigualable. Cualquier persona que haya utilizado ClickShare se ve inmediatamente atraído por su funcionalidad. La facilidad de uso y estabilidad del sistema también limitan drásticamente el número de intervenciones del departamento de TI

Más píxeles, más contenido

Si está manejando dos proyectores, dos pantallas o paneles HD dobles, la Base Unit CSC-1 con todas las funciones es la elección correcta. Esta unidad es plenamente compatible con los ClickShare Buttons y las aplicaciones para dispositivos móviles. Además, se ha optimizado para su uso en salas de reuniones o juntas con tecnología avanzada.

Colaboración optimizada

Al poder proyectar el contenido de hasta 4 usuarios a la vez, la CSC-1 Base Unit ofrece una experiencia de colaboración absoluta con ClickShare. Se pueden conectar 64 Buttons de forma inalámbrica a la Base Unit, que queda lista para compartir el contenido. Además, el sonido y vídeo perfectamente sincronizados logran unas secuencias más atractivas. Igualmente, el contenido dinámico almacenado en iPads, iPhones y dispositivos Samsung Galaxy se puede reproducir directamente en la pantalla usando las aplicaciones especializadas. En el caso de otros dispositivos Android, sólo podrá reproducir contenido estático.

Cómo funciona

Una configuración estándar de ClickShare consiste en cuatro dispositivos compatibles con USB (los "botones de ClickShare"), una carcasa de almacenamiento para guardar de manera ordenada los botones cuando no se utilicen (la "bandeja de ClickShare") y una unidad de base. La unidad de base tiene una conexión fija al sistema de visualización de la sala de reuniones y se encarga de realizar todo el procesamiento necesario. Los usuarios que deseen mostrar su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, solo tendrán que conectar un botón a su PC o MAC. Para iniciar la aplicación, haga clic en el botón de ClickShare y el contenido del ordenador se transferirá inmediatamente al sistema de visualización de la sala. Además, ClickShare no interfiere en la resolución de su portátil y muestra automáticamente el contenido de la pantalla de la manera más óptima.

Confianza y colaboración

ClickShare simplemente funciona. Parece obvio, pero teniendo en cuenta todo el tiempo que se pierde intentando conectar el portátil a la pantalla de la sala de reuniones, esta facilidad supone un gran alivio para los ponentes. El resultado es una mayor confianza en sí mismos, lo que da lugar a mejores presentaciones. ClickShare también permite que otros asistentes a la reunión participen de manera más activa. Al conectar cualquiera de los otros botones de ClickShare a su portátil, también pueden mostrar su contenido en pantalla. Puede mostrarse simultáneamente el contenido de cuatro participantes en total.

Conjunto de ClickShare

Un conjunto de ClickShare consta de una bandeja, cuatro botones y una unidad de base. Los demás artículos se venden por separado.

La experiencia ClickShare absoluta

La CSC Base Unit permite proyectar contenido en 2 pantallas a la vez, mostrar 4 fuentes diferentes en pantalla y sincronizar las señales de audio/vídeo. Junto con algunas innovaciones más, esta Base Unit ofrece a los usuarios la experiencia ClickShare definitiva.

Características generales de ClickShare

Button

Vídeo y audio

Sin instalaciones

Móvil

Fidelidad inalámbrica

Características específicas de CSC

Un juego consta de la CSC Base Unit, una ClickShare Tray y 4 ClickShare Buttons

Un juego consta de la CSC Base Unit, una ClickShare Tray y 4 ClickShare Buttons

Un juego consta de la CSC Base Unit, una ClickShare Tray y 4 ClickShare Buttons

Resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles

Resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles

Resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles

4 usuarios compartiendo contenido en la pantalla

4 usuarios compartiendo contenido en la pantalla

4 usuarios compartiendo contenido en la pantalla

Conecte hasta 64 ClickShare Buttons a la CSC Base Unit a la vez

Conecte hasta 64 ClickShare Buttons a la CSC Base Unit a la vez

Conecte hasta 64 ClickShare Buttons a la CSC Base Unit a la vez

Conecte hasta 64 ClickShare Buttons a la CSC Base Unit a la vez

Sonido y vídeo perfectamente sincronizados

Sonido y vídeo perfectamente sincronizados

Sonido y vídeo perfectamente sincronizados

Sonido y vídeo perfectamente sincronizados

Compatible con pantalla doble

Compatible con pantalla doble

Compatible con pantalla doble

Compatible con pantalla doble

Reproduzca contenido dinámico almacenado en iPads, iPhones y dispositivos Samsung Galaxy

Reproduzca contenido dinámico almacenado en iPads, iPhones y dispositivos Samsung Galaxy

Reproduzca contenido dinámico almacenado en iPads, iPhones y dispositivos Samsung Galaxy

Reproduzca contenido dinámico almacenado en iPads, iPhones y dispositivos Samsung Galaxy

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CSC-1

Especificaciones generales

Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 11.3 / Mac OS 10.13 El Capitan o superior
Compatibilidad con Google Cast	Google Cast no compatible
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 y 64 bits macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android 5/6/7 (aplicación ClickShare) iOS 11.3/10 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	DisplayPort, DVI-I de un enlace VGA (a través de convertidor incluido, las resoluciones más altas solo con supresión reducida) En modo de "pantalla doble", la conexión puede realizarse a través de DVI y DisplayPort, o mediante VGA y DisplayPort.
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps (a partir de la versión de software V1.03.00.0001)
Resolución de salida	UHD (3840 x 2160) disponibles desde el software ClickShare CSC Base Unit v01.09.00.22 y versiones posteriores
nivel de ruido	Máx. 28 dBA
Número de fuentes simultáneas en pantalla	4
Número de conexiones simultáneas	64
Audio	Audio analógico desde el software ClickShare CSC Base Unit v01.02.00.09 Audio digital (integrado en señal DP) desde el software ClickShare CSC Base Unit, versión v01.05.00.32 en adelante
Compatible con iPad, iPhone y Android	Disponible a través de la aplicación ClickShare para contenido estático. Para los dispositivos iOS con iOS9, se puede crear una imagen reflejo completa desde el firmware de ClickShare CSC Base Unit v01.09.00.22 y versiones posteriores
Escritorio extendido	Disponible (según el controlador de la tarjeta gráfica)
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK
Cifrado	AES CCMP
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
Velocidad de datos inalámbrica	Hasta 300 Mbps
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre botón ClickShare y unidad de base ClickShare
Banda de frecuencia conexiones	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS no compatibles) 1x LAN Ethernet USB: 4 (parte trasera) + 1 (parte delantera) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm) Entrada de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm)
rango de temperatura	Funcionamiento: +5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F) Almacenamiento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Almacenamiento: 0 al 85% de humedad relativa, sin condensación
Altitud	Máx. 3.000 m (9.842 ft)
tiempo de vida	Tiempo medio entre fallos = 40.000 h (nivel de fiabilidad 90%) Tiempo medio entre fallos = 100.000 h (nivel de fiabilidad 60%) Condiciones de tiempo medio entre fallos: ■ Medio ambiente: Ground Benign ■ Temperatura: 25 °C ■ Método: MIL-HDBK-217F Notice 2
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años
Requisitos del sistema	Requisitos mínimos: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 3800+ -2 * 2.000 Mhz) •Memoria: 1.024 MB RAM •SO: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 compatible, pero requiere más RAM) Requisitos recomendados de PC: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 4800+ -2 * 2.500 Mhz) •Memoria: 2.048 MB RAM •SO: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •Memoria: 2.048 MB RAM •SO: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
peso	2,6 kg/5,75 lb
Dimensiones (Al x An x P)	181 mm (incl. antenas) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (incl. antenas) x 10,236" x 10,9" (Min.)
consumo de potencia	Desconexión: 2,5 W Funcionamiento (típico): 20 W Máximo: 35 W

Generado en: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.