

ClickShare X-Display 65 po

ClickShare X-Display, conçu autour de votre ordinateur portable (BYOM), intègre des fonctionnalités audio, vidéo et d'affichage avancées pour offrir une expérience de réunion hybride transparente.



- Réseau de 16 microphones avec une portée de 12 mètres pour une capture audio précise
- Réduction du bruit pilotée par l'IA, masquage sonore par l'IA et annulation de l'écho
- Son stéréo immersif de haute qualité
- Appareil photo ultra-clair 4K 50 mégapixels
- Écran antireflet haute luminosité de 400 nits pour une visibilité claire
- Extensible avec une variété de périphériques tiers

ClickShare X-Display est une solution de pointe qui intègre des fonctionnalités audio, vidéo, d'affichage et de collaboration, conçue pour améliorer les environnements de travail hybrides. Doté d'un ensemble de 16 microphones et d'une caméra haute définition 4K 50 mégapixels, il garantit une expérience audiovisuelle supérieure. Entièrement compatible avec les principales plates-formes et appareils cloud, il garantit une expérience de réunion transparente, efficace et stable avec une configuration minimale requise.

Spécifications techniques

CLICKSHARE X-DISPLAY 65 PO

Écran	
Dimension	65 pouces
Type	LCD
Résolution	4K UHD (3840*2160)
Rapport de contraste	4000:1
Luminosité	400 cd/m2 (typique)
Gamme de couleurs	90 % NTSC (typique)
Précision des couleurs	ΔE
Type de rétroéclairage	D-LED
Panneau	<ul style="list-style-type: none">• Antireflet• Anti-interférence de la luminosité ambiante, écran plus clair
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Caméra	
Pixels	50 MP
Source du capteur	SONY
Résolution	4K, 1080p, 720p à 30 ips
Champ de vision	99°
Taille des pixels	1,0 um
ZOOM	Zoom numérique 5x
WDR	Oui
Correction de la distorsion	Oui
Bouchon d'objectif	Couvercle coulissant manuel
Fonction IA	
Encadrement de groupe	Oui
Mode de composition	Oui (jusqu'à 8 personnes)
Cadrage de l'intervenant	Oui
Suivi intelligent	Oui (cadrage du haut-parleur avec vue panoramique)
Filtre sonore IA	Oui (30°/60°/90°/180° -4 niveaux disponibles)
Haut-parleur IA adaptatif	Oui (En fonction de l'environnement acoustique différent de l'espace de réunion, l'effet sonore du haut-parleur est automatiquement ajusté pour s'adapter à l'espace de réunion actuel)
Microphone	
Quantité	16 microphones MEMS à formation de faisceau
Traitement audio accéléré par le matériel	Oui
Distance de capture	jusqu'à 12 mètres
Angle de prise de son	180°
Annulation d'écho	Oui
Suppression du bruit	Oui (plus de 300 types de bruit peuvent être supprimés)
Contrôle automatique du gain	Oui
Déréverbération	Oui
Haut-parleur	
Canal	Stéréo 2.1 canaux
Quantité	5 haut-parleurs (haut-parleurs de basses séparés)
Domaine de fréquence	60 Hz à 20 kHz
Puissance de sortie	2x15W+20W
Position	Haut
Spécifications générales	
Dimensions (L*P*H)	1 465,1*77,7*912 mm
Poids	38,37 kg (poids brut) 29,11 kg (poids net)
Capacité d'extension	
Prise en charge de l'extension du microphone (mode cascade)	Oui (jusqu'à 4 ClickShare Speakerphone sans fil)
Périphériques USB de tiers	Oui
OPS	CX-M (en option)
Connexions	
Entrée HDMI	2 (HDMI 2.0)
SORTIE HDMI	1 (1080p / 2160p)
USB-C (avant)	1 (avant)
USB-C (carte)	1 (carte)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (uniquement pour la mise à niveau de X-Display)
RJ45 (ENTRÉE MICRO)	1 (connexion à ClickShare Speakerphone sans fil)

Spécifications techniques**CLICKSHARE X-DISPLAY 65 PO**

Sortie audio	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbit/s)	2 (Ethernet)
Accessoires	
Câble	Cordon d'alimentation x 1
Télécommande	1
Support mural	Oui
Support au sol	Facultatif
Boîte de rangement	Oui
Câble de type C	Oui
Alimentation	
Power Supply	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz
Cordon d'alimentation	Chine, longueur 3 mètres
Consommation électrique maximale en fonctionnement	< 180 W
Consommation électrique maximale en veille	
Environnement	
Température de fonctionnement	0 °C~40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % HR
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % HR
Température de stockage	-20 °C~60 °C
Altitude	∓ 5000 mètres
Conformité	
CEM/Sécurité	CCC/CE
Énergie	Étiquette énergétique chinoise (II 2)
RoHS	RoHS Chine

Crée le : 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO