

ClickShare CX-50 2. Generation

Premium-Konferenzlösung für große Räume.



- **Doppelbildschirm:**
Personen und Inhalte
nebeneinander auf zwei
Bildschirmen anzeigen
- **Einfacher Wechsel**
zwischen UC-Modus und
BYOM
- **Kabelgebundenes**
Roomdock für die
Freigabe von 4K-Inhalten
und alternative
Konnektivität
- **CO2-neutral**
- **100 % sicher,**
verschlüsselt und über
die Cloud verwaltet

Das ClickShare CX-50 der 2. Generation ermöglicht flexible Drahtloskonferenzen in Konferenz- und Sitzungsräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

Technische Daten**CLICKSHARE CX-50 2. GENERATION**

Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 74,5 W (max.) Standby: 0,27 W – Netzwerk-Standby-Modus: 3,7 W
Gewicht	985 gr
Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. USB-C DP-ALT-Modus (Rückseite)
Video-Eingänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (Vorderseite)
Audioausgang	USB, Buchse, HDMI
Verbindungen	Vorderseite: 1 x USB Typ C 3.1 Rückseite: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5Gbit, analoger Audioausgang mit 3,5-mm-Buchse
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen (mit Buttons und/oder App): mindestens 32
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touchscreen-Unterstützung : Ja Interaktivität : Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Hohe Qualität
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN (Dual)
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 18 Apr 2024Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.