

# NRC-200

联网的教育用4K房间合成器



- 2个4K UHD (显示器或投影机)
- 更多 8 个带有自动布局的高清源
- 简单的用户界面
- 适度
- 不会过时

NRC-200 是一款多功能且易于集成的房间合成器。其优雅的设计、小巧的外形和静音的操作使其成为许多教育环境的完美设备。<br>多功能 NRC-200 可驱动多个显示器并自动合成多个信号源。&nbsp;受益于具有源预览和审核控制的直观用户界面，用户有机会完全专注于培训或会议，而不是技术。室内和网络媒体源可自动检测，并与简单的配置器工具集成

## 主要特性

- 牛;适度：在教室里，你只需要控制。直观的审核功能可在提交到显示器之前提供所有内容的概览和预览。用户界面在 Microsoft Windows PC 和 Tablets 上运行。
- 无需调整：通过自动 EDID 管理和缩放，无需调整显示器即可保证最佳的室内体验。从一个源切换到另一个源很流畅，不需要任何重新同步。NRC-200 将自动放大和缩小以匹配首选显示设置，并以正确的纵横比显示所有信号源。此外，音频源会自动混合。
- 可靠：该合成器建立在数十年的 24/7 关键任务环境中的经验之上。NRC-200 用视音频矩阵切换器、图像解析度转换器和合成器取代了复杂的设置，只需一台简单的设备即可
- 性能：NRC-200 标配 2 个独立的合成器引擎，每个引擎都能够驱动具有独立信号源组成的 4K (UHD) 显示器。在所有合成器引擎上最多可以组合 8 个不同的源。

## 技术规格

## NRC-200

输出	
音频	1x 3.5毫米插孔立体声线路电平输入, 1x 3.5毫米插孔立体声线路电平输出
视频	1x双链路DVI, 2x显示端口1.2 (包括DP2DVI和DP2HDMI适配器)
网络接口	
输入	Clickshare CSC-1, MirrorOp App (v1.1.6.0+, 适于Android), Clickshare App (v1.1.0.5, 适于Android & v1.2.1, 适于iOS), Airplay MirrorOp Mac Sender (Mac OS X 10.5+) 巴可公司V2D, H.264 RTP
以太网	2x 1GbE全双工
IP寻址	DHCP, 链接本地, 固定IP
协议	单播、多播 (IGMP v3)、RTP、RTSP、Zeroconf, SAP (RFC 2974)
管理接口	
独立	Microsoft Windows配置应用程序, Socket API
固件升级	USB存储设备
高级功能	
图像处理	色彩空间转换、缩放、帧频降低 2个合成引擎
一般规格	
波形因数	3U ½ 19" 机架罩
尺寸	133毫米 x 220毫米 x 279毫米   5.24" x 8.66" x 10.98"
装运尺寸	445毫米 x 250毫米 x 350毫米   17.52" x 9.84" x 13.78"
净重	5.5千克   12.13磅
电源	典型124瓦 更大270瓦
电源	100-240V, 5-3A, 50/60Hz
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
操作湿度	更大80% (非冷凝)
操作噪音	更大31dBA (距离1m/3ft, 22°C/72°F时)
符合	
校准	CE、CB、IEC 60950-1、ETL、CCC、FCC A类
用户界面	
操作系统	Microsoft Windows 7、8 (64位), Microsoft Window 8 RT (64位)
更低系统要求	1GB 内存, 1 GHz CPU
选项	
选项	Clickshare CSC-1 v.1.06 或更高版本 NGS-D200 Lite (V2D 编解码器 - 商品编号K9303500A) NGS-D200 Pro 升级证书 (商品编号C9826138) NGS-D220 Lite (H.264 编解码器 - 商品编号K9307071A)
订购信息	
订购信息	K9303200A:NRC-200 联网 Room Compositor R766043:机架套件, 用于2x NRC-200

生成于: 03 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com