



MDSC-8527 SSTF/NXF

Display per chirurgia UHD 4K



- **Ottimizzato per endoscopia e imaging chirurgico**
- **Immagini video a colori luminose e nitide**
- **Miliardi di colori realistici**
- **Calibrazione dei colori precisa**
- **Accensione rapida e failover automatico**
- **Etichetta ecologica A per una scelta sostenibile**

Visualizzazione più dettagliata grazie alla precisione chirurgica 4K, con il nostro display per endoscopia e chirurgia da 27" con etichetta ecologica A. Questo display UHD 4K offre luminosità eccezionale, contrasto nitido e immagini video dai colori vivaci, aspetti importanti nei casi in cui la morfologia sia nascosta o non chiaramente visibile.

Qualità dell'immagine senza compromessi

Scorgi differenze più sottili grazie alla risoluzione 4K di MDSC-8527. L'ampia gamut di colori e la calibrazione leader di settore di Barco forniscono una gamma completa di colori realistici. Inoltre, la bassissima latenza garantisce un feedback in tempo reale per una perfetta coordinazione tra vista e movimenti manuali.

Veloce ed efficiente

MDSC-8527 ha un peso ridotto e presenta un design sottile. Le sue due interfacce utente, situate una sul lato anteriore e una sul lato posteriore, sono personalizzabili secondo le preferenze individuali. Il display si accende velocemente, ha un basso consumo energetico ed è dotato di failover automatico.

È possibile configurare e modificare le configurazioni di layout del display con facilità in funzione della procedura, nonché aumentare l'efficienza grazie a pulsanti di scelta rapida personalizzabili.

Design incentrato sull'utente

Il design moderno, sottile e leggero è dotato di un pannello in vetro che ricopre completamente la parte anteriore, ottimizzato con protezione della cornice su tutti i lati per proteggere dai danni causati dalle luci chirurgiche e dalle aste portaflebo. Protegge inoltre il display da fluidi chirurgici e agenti contaminanti.

Il design privo di ventola (versione SSTF) e la copertura intelligente dei cavi consentono di ottimizzare il controllo delle infezioni, la disinfezione e la pulizia.



Si accende velocemente ed è dotato di failover automatico. Il design a doppia interfaccia (anteriore e posteriore) è adattabile in base alle preferenze individuali e i collegamenti personalizzabili consentono interazioni più rapide.

MDSC-8527 è approvato per l'impiego in prossimità dei pazienti e include un metodo di failover automatizzato.

MDSC-8527 viene fornito con una garanzia di 3 anni e possibilità di estensione a 5, con il nostro pacchetto EssentialCare.

Etichetta ecologica "A" per MDSC-8527

MDSC-8527 è stato sottoposto al protocollo ecoscoring di Barco e ha ricevuto la classificazione A. Al punteggio hanno contribuito l'efficienza energetica del display e il design ottimizzato dell'imballaggio, che include un alto grado di contenuto riciclato, non utilizza materiali non riciclabili ed è di per sé riciclabile.

Modelli

- MDSC-8527 SSTF: display 4K da 27" con connettività DisplayPort SSTP e design privo di ventola, versione bianca
- MDSC-8527 NXF: display 4K da 27" con connettività SSTP DisplayPort, design senza ventola e decoder Barco Nexxis integrato (*), versione bianca(*) Nexxis versione 1.18.04 o successiva

Specifiche tecniche**MDSC-8527 SSTF/NXF**

Specifiche generali	
Tecnologia schermo	LCD TFT AM / Retroilluminazione a LED
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	27" (684 mm)
Dimensioni schermo attivo (O X V)	596 x 335 mm
Proporzioni	16:9
Luminosità	Nativa: 800 cd/m ² (tipica) Impostazione predefinita: 550 cd/m ² stabilizzato a 6500K e spazio colore nativo
Risoluzione	3,840 x 2,160 pixel
Passo pixel	0,155 mm
Supporto colore	1 miliardo (intensità colori 10 bit)
Gamma di colori	Nativa: 88% NTSC
Calibrazione colore	ITU-709, DCI-P3, BT.2020 (i colori riproducibili BT.2020 rientrano nei limiti del pannello LCD)
Angolo di visuale	178° orizzontale / 178° verticale
Rapporto di contrasto	1000:1 (Nominale)
Tempo di risposta	T _{su} + T _{spento} = 16 msec (tipico)
Punto di bianco	Calibrato: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K
Curva di gamma	Nativa, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, Video1, Video2, DICOM (livello di revisione)
Schermo protettivo anteriore	Vetro alcali-alluminosilicato antiriflesso su 2 lati con rivestimento anti-impronta
Tastiera	Lato anteriore: touch capacitivo a 5 tasti -programmabile dall'utente Posteriore: membrana a 5 tasti
Ingressi video	MDSC-8527 SSTF 4K-UHD input: <ul style="list-style-type: none">■ 1x DP 1.2 SST / MST up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz (user configurable)■ 2x HDMI™ 2.0 up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz FHD input (upscaled to UHD): <ul style="list-style-type: none">■ 1x DVI■ 1x 3G-SDI;■ Note: DP, HDMI and DVI all support HDCP 1.4 MDSC-8527 NXF 4K-UHD input: <ul style="list-style-type: none">■ 1x DP 1.2 SST / MST up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz (user configurable)■ 1x HDMI 2.0 up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz FHD input (upscaled to UHD): <ul style="list-style-type: none">■ 1x DVI■ 1x 3G-SDI;■ 2x FO SFP+ for 4K-UHD Nexxis link■ Note: DP, HDMI and DVI all support HDCP 1.4
Uscite video	DP 1.2 SST (copia di ingresso principale) 3G-SDI (loop-through)
Altra connettività	USB-A (aggiornamento FW sul campo con chiavetta USB) USB-B (protocollo seriale telecomando)
Caratteristiche	Tasti funzione programmabili dall'utente, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Image Mirror and Rotation, Zoom, Pan, Modalità failover, Profili utente, Upscaling di alta qualità da ingresso SD/FHD a UHD, Caricamento FW da memory stick
Consumo energetico	Massimo 90W / 24V ± 10% Modalità a basso consumo: 2,0 W tipico

Specifiche tecniche**MDSC-8527 SSTF/NXF**

Alimentazione esterna	Ingresso CA: 100 – 240 V CA / 47-63 Hz commutazione automatica Uscita CC: +25 V CC / 8 A Dimensioni: 204 x 81 x 43 mm (8,0 x 3,2 x 1,7") Peso: 0,9 kg (2 libbre)
Uscita alimentazione CC	Connettore DP: +3,3 V / 500 mA Connettore USB: +5 V / 1 A
Dimensioni (L X A X P)	657 x 418 x 75 mm (25,9 x 16,5 x 3,0")
Dimensioni imballato (L x A x P)	750 x 660 x 170 mm (29,5 x 26,0 x 6,7")
Peso netto del display	9,1 kg (20.0 lb)
Peso netto imballato	14.4 kg (31.7 lb)
Standard montaggio	VESA 100 x 100 mm
Intervallo temperature in funzionamento	da 0 °C a 35 °C per le prestazioni da 0 °C a 40 °C per la sicurezza
Temperatura a magazzino	Da -20 °C a 60 °C
Umidità in funzionamento	Dal 20% all'85% (senza condensa)
Umidità a magazzino	Dal 10% all'85% (senza condensa)
Altitudine di funzionamento	3000 metri max / 70 kPa
Altitudine di conservazione	5500 metri max / 50 kPa
NMS Compatibility (for NXF version only)	Compatible from NMS version 1.18.04 onwards. Please always check Nexxis OR System Compatibility Matrix
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Approvazioni/Marcatura: CE (dispositivo medico di classe I), c-UL-us, DEMKO, CCC▪ Conformità ecologica: ROHS-3, REACH, WEEE▪ ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012▪ CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 14▪ IEC 60601-1: 2012 Edizione 3.1▪ EN 60601-1: 2006 + A1:2013▪ IEC 60601-1-2 (2014)▪ EN 60601-1-2 (2015)▪ FCC CFR 47 Parte 15 Sottoparte B (Classe B)▪ ICES-003 (Classe B)▪ GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008▪ IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005▪ UL 60950-1, 2a Edizione (per rendere l'equivalenza con NOM-019)
Grado di protezione	IP21 (IP45 solo lato anteriore)
Garanzia	3 anni

Generato il: 07 May 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.