

# CLM R10+

<P>SXGA+解像度、輝度10,000 ルーメン、シングル・チップ DLP プロジェクター</P><br>



| 技術仕様                      |  | CLM R10+                                                                   |
|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 一般仕様                      |  |                                                                            |
| プロジェクタータイプ                |  | SXGA+ シングルチップ DLP デジタル・プロジェクター                                             |
| 使用技術                      |  | 0.95" DMD™ x1 CW:RGBW                                                      |
| 解像度                       |  | 1400x1050                                                                  |
| 輝度                        |  | 10,000 センタールーメン<br>9,500 ANSI ルーメン                                         |
| コントラスト比                   |  | 1,200:1 (標準)<br>2,000:1 (ハイコントラスト・モード)                                     |
| 輝度均一性                     |  | 95%                                                                        |
| アスペクト比                    |  | 4:3                                                                        |
| ScenergiX                 |  | 水平・垂直エッジ・ブレンディング                                                           |
| レンズタイプ                    |  | QCLD                                                                       |
| レンズ                       |  | CLD<br>(固定)<br>0.85:1<br>(ズーム)<br>1.2-1.5<br>1.5-2.2<br>2.2-4.4<br>4.4-7.0 |
| 光学レンズシフト                  |  | 垂直:-20%〜+110%<br>水平:15% (左) および 100% (右)<br>ズーム・レンズ上                       |
| 色補正                       |  | P7                                                                         |
| ランプ                       |  | 4x300W                                                                     |
| ランプの寿命                    |  | 750 時間 (標準)<br>1250 時間 (最長)                                                |
| ランプを装着した搬送                |  | はい                                                                         |
| 素早く取り替えられるランプ・ハウス         |  | はい、自動ランプ選択                                                                 |
| お客様によるバルブ交換               |  | 該当なし                                                                       |
| ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え) |  | 120 日、500 時間                                                               |
| シールドエンジン                  |  | 標準                                                                         |
| 光学ダウザー                    |  | DMX512 経由で、0%〜100% の輝度コントロール                                               |
| ピクチャー・イン・ピクチャー            |  | 同時に 2 つのソース                                                                |
| 方向                        |  | テーブル/天井/(サイド) 縦長/横長                                                        |
| DMX 512                   |  | 標準                                                                         |
| WARP                      |  | 水平 キーストーン                                                                  |
| 統合ウェブ・サーバー                |  | 該当なし                                                                       |
| CLO (コンスタント照明出力)          |  | 該当なし                                                                       |
| 3D 対応 (オプション)             |  | バッシブ、円偏光                                                                   |
| 入力                        |  | DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンポジット・ビデオ、S-ビデオ)             |
| オプション入力                   |  | DVI(HDCP)、5-BNC RGBHV、RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンポジットビデオ、S-ビデオ; HDSDI/SDI      |
| 最大ピクセル・クロック               |  | 165 MHz                                                                    |
| ソフトウェア・ツール                |  | プロジェクター・ツールセット                                                             |
| 制御                        |  | XLR 有線 + IR、RS232                                                          |
| ネットワーク接続                  |  | 10/100 Base-T、RJ-45 接続                                                     |
| 電源要件                      |  | 100〜240V/50〜60Hz                                                           |
| 最大消費電力                    |  | 1600W                                                                      |
| ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時) |  | 49dB(A)                                                                    |
| 動作周囲温度                    |  | 0〜40°C / 32°〜104°F                                                         |
| 動作湿度                      |  | 0〜80% (結露なし)                                                               |
| BTU消失                     |  | 最大 5459 BTU/h                                                              |
| 寸法 幅×長さ×高さ                |  | 692 x 442 x 293mm<br>27.24 x 17.4 x 11.53 インチ                              |
| 重量                        |  | 30kg (66.13 ポンド)                                                           |
| 梱包サイズ                     |  | (LxWxH)<br>770 x 580 x 480mm<br>30.31 x 22.83 x 18.89 インチ                  |
| 工場からの輸送重量                 |  | 35kg (77.16ポンド)                                                            |
| 標準アクセサリ                   |  | 電源コード、ワイヤレス/XLR 有線ラグドリモート・コントロール                                           |
| 証明書                       |  | FCC /パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠                            |
| 保証                        |  | 2年間                                                                        |

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。