

# FSN系列

可完全配置，3G多格式切换器



- 无缝集成多个视频和计算机图形格式
- 模块化，6 RU 底座
- 直观的操作

巴可公司的FSN系列是启用了3G的高分辨率切换器，将高级的多格式画面制作与演示切换合并到一个高度集成的装置中。FSN将输入转换、多格式观看、数字视频效果和输出转换集成在单个6U机箱内。

## 全集成

通过将多个视频和电脑图形格式无缝集成到同一平台，使FSN系列切换器具备了高度模块化、易于操作、性价比高等诸多优点。FSN允许从控制面板和程序混合器控制两个全混合器-特效(M/E)母线。更多可为16个AUX输出、8个附加混合器或多格式输出和混合安装附加辅助输出卡。

## 可用型号

FSN-1400出厂时系统和混合器/效果卡已预装到底座。更多卡被添加到FSN-1400，以满足特定的应用要求。除了用户定义的自定义配置，FSN-1400出厂时有5种可预先配置的类型号：

- FSN3G-1004: FSN-1400, 配备5xUIC、MVR、2xUOC
- FSN3G-1802: FSN-1400, 配备1xNIC、5xUIC、2xDVE、MVR、1xUOC、1xNAC
- FSN3G-1804: FSN-1400, 配备1xNIC、5xUIC、2xDVE、MVR、2xUOC
- FSN3G-2002: FSN-1400, 配备1xNIC、6xUIC、2xDVE、MVR、1xUOC、1xNAC
- FSN3G-2004: FSN-1400, 配备1xNIC、6xUIC、2xDVE、MVR、2xUOC