

DP2K-10SLP

适用于 9-13 米（29-43 英尺）银幕的明睿系列激光影院放映机



- 更低的总体拥有成本
- 操作简单
- 出众的图像质量

这款小巧的 SLP 投影机是我们的入门级激光荧光粉影院放映机。它们是高性价比的 2K 激光荧光粉影院放映机，适用于较小的电影银幕。SLP 系列可降低运行和维护成本，以较低的总体拥有成本提供原始图像和较高可靠性。正因为如此，如果您在寻找能够以较少的麻烦和风险将较小的银幕转换为激光的无忧解决方案，这些投影机就是您的理想之选。

更低的总体拥有成本

通过避免所有与灯相关的成本，DP2K-10SLP 实现较具吸引力的总体拥有成本。由于采用独特的冷却系统，投影机在典型的使用条件下，可以实现 30000 小时的恒定亮度。投影机的光学效率也显著提升，上限可节省 40% 的电费。

安心

DP2K-10SLP 减少运行支出、降低操作复杂度并优化人力成本。投影机还可增加运行时间，并且省略所有与灯相关的成本、管理和维护。

出众的图像质量

DP2K-10SLP 提供始终如一、符合 DCI 规范的画质，实现 2K 分辨率和 9500 流明亮度，确保白色和银色幕布上均具有出色的均匀度和更高的对比度。投影机的光输出可以调暗至初始亮度的 30%，实现从同一台投影机放映 2D 和 3D 内容。

升级就绪

如果您已经拥有巴可公司 S 系列投影机，可通过轻松的现场升级，将当前的灯箱更换为独特的激光光源升级改造模块。

技术规格**DP2K-10SLP**

一般规格	
亮度	9,500 lumens
自然对比度	2,000:1
主镜头	1.2-1.7; 1.34-1.9; 1.5-2.15; 1.7-2.55; 2.0-3.9
分辨率	2048 x 1080
亮度长时间稳定性	30000小时（一般使用条件下）
尺寸(宽x长x高)	626 x 925 x 325 mm (24.7 x 36.4 x 12.8 英寸)
净重	73 kg (161 lb)
电力要求	单相200-240V 10A
热负荷（更大功率）	3399 BTU/小时
环境温度	35°C (95°F) Max.
环境湿度	85% Max.
功率消耗	投影机 @ 全激光功率: 1.5 kW
噪音级别	56 分贝 (A)
媒体服务器	支持巴可公司Alchemy ICMP和其他IMB品牌。
3维系统	支持银色幕布上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统（Dolby3D和6P）。
安全要求	演示安全性：客户应根据当地激光演示安全性规定，针对激光安全性采取防范措施（遵守危险距离和分离高度）。工作场所安全性：客户应针对以下方面采取防范措施： <ul style="list-style-type: none">▪ 根据地方当局的规定确保工作场所安全性▪ 针对操作人员的基本激光安全培训▪ 公司实施激光安全计划；▪ 限制进入，仅面向经培训的操作人员开放：相关区域贴标签等。
*	Preliminary specifications

生成于：17 May 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。