

半球镜头 (HR95) ，高达 WQXGA



对焦范围：1.0 m - 无限远 视野

- 1,920 x 1,080：195° x 172° (1126 像素)
- 1,920 x 1,200：195° x 195° (1126 像素)
- 1,400 x 1,050：195° x 195° (889 像素)
- 2,560 x 1,600：195° x 179° (1609 像素)

仅订购，MOQ 10件

技术规格

半球镜头 (HR95) , 高达WQXGA

一般规格

工作F/#	F 3.0
变焦倍率	无变焦
焦距	4.08 毫米
对焦范围	1m-无穷远
自定义对焦范围	可扩展对焦范围, 请向销售了解详细信息
视场(FOV)	<ul style="list-style-type: none">1920 x 1080 (投影 1200 x 1080 像素) : 195° x 172° (1,126 像素, 180°时)1920 x 1200 (投影 1200 x 1200 像素) : 195° x 195° (1126 像素, 180°时)1400 x 1050 (投影 947 x 947 像素) : 195° x 195° (889 像素, 180°时)2560 x 1600 (投影 1714 x 1600 像素) : 195° x 179° (1609 像素, 180°时)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。