

NAN-110

Nodo de audio



El Nodo de Audio TransForm N permite manejar y controlar los flujos de audio de las fuentes de vídeo en el entorno CMS.

Características:

- La interfaz web permite añadir y reproducir: Fuente de flujo de audio
- Fuente de flujo de audio Ajuste individual del volumen de salida
- Ajuste individual del volumen de salida de salida Ajuste maestro del volumen de salida
- Ajuste maestro del volumen de salida de salida individual Silenciar/reactivar volumen de salida individual
- Silenciar/reactivar volumen de salida individual el volumen de salida maestro Silenciar/reactivar el volumen de salida maestro
- Silenciar/reactivar el volumen de salida maestro retardo del flujo de audio Ajuste del retardo del flujo de audio
- Ajuste del retardo del flujo de audio
- Emparejamiento con pantalla CMS: reproducir automáticamente secuencias de audio de fuentes de vídeo compartidas en la pantalla asociadas
- Hasta 10 flujos de audio simultáneos en un único Nodo de Audio
- Hasta 20 dispositivos de Nodo de Audio en un sistema TransForm N
- Salida analógica estéreo minijack de 3,5 mm

Especificaciones del producto**NAN-110**

| Especificaciones generales | |
|------------------------------------|--|
| Procesador | Intel(R) Core(TM) i5 |
| Software | Barco Audio Node Appliance Software |
| Sistema operativo | Linux |
| memoria | 8 GB RAM |
| Disco duro | 128 GB Industrial SSD |
| Red | 2 x 1 Gb/s LAN |
| Fuente de alimentación | External PSU 150W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz |
| consumo de potencia | Typ. 83W max. 109 W |
| Limitación de corriente de entrada | 174A @230V / 72.5A @115V |
| Disipación de calor | 283 BTU/h |
| rango de temperatura | 0° -40°C 32° -104°F |
| humedad | Max 80% (non-condensing) |
| MTBF | 47,500 h |
| nivel de ruido | Max. 32dba (measured at 1m/32.8ft distance at 22°/72°F) |
| cumplimiento de regulación | CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, CCC, KC, FCC Class A, CCC |
| Model | P110 |
| Factor de forma | 60 x 190 x 190 mm 2.36 x 7.48 x 7.48 in Packed: 230 x 260 x 308 mm 9.06 x 10.24 x 12.13 in |
| peso | 2.2 kg (4.5 kg packed) |
| Contenido del paquete | 1x NAN-110 Audio Node 1x Power Supply 1x Mounting bracket set 1x Vertical stand 1x Region specific mains cable (option) |
| Número de artículo | R9811001F NAN-110 Audio Node (EU Power Cable) R9811001B NAN-110 Audio Node (US Power Cable) R9811001G NAN-110 Audio Node (UK Power Cable) R9811001I NAN-110 Audio Node (CN Power Cable) R9811001X NAN-110 Audio Node (C13C14 Power Cable) R9811001 NAN-110 Audio Node (No Power Cable included) |
| Montaje | R9811098 P110 VESA Mount (for 1x OPS-110 + 1x PSU) R9811099 P110 Rack Mount (for 2x OPS-110 + 2x PSU) |

Generado en: 12 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.