


BarcoMed 2MP2H

双头 2MP 医疗显示控制器



技术规格

BARCOMED 2MP2H

一般规格

总线	<ul style="list-style-type: none">▪ PCI 本地总线▪ +3.3V / +5V 信令环境
波形因数	<ul style="list-style-type: none">▪ 单槽 PCI 板▪ 6.6 x 4.2 英寸 (短卡)
分辨率	· 1200 x 1600 / 1280 x 1600 · 1600 x 1200 / 1600 x 1280 · 软件可编程
显示深度	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 位入 / 10 位出 DAC▪ 1024 同步灰影
光标	64 x 64 位图硬件光标
内存	32 MB
像素速率	220 Mhz
主平台	英特尔 Pentium 和 Pentium Pro
操作系统	微软 Windows NT、2000、NT
VGA	在高分辨率监视器上显示的启动消息
显示器	支持主要制造商单色显示屏
温度范围	· 工作 0° 到 50°C · 非工作 -40° 到 60°C
湿度	· 工作 20% 到 80% · 非工作 95%
EMI	· FCC A 类、CE · EN55022A、EN50082-1

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。