

Lente FLDX 0,38: 1 UST 90°

WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA/4K 1.20-1.70:1 F80: 1,68 - 2,38: 1 (WQXGA/4K UHD) (O F80 requer o adaptador de lente FLD/FLD+)



Especificações técnicas**LENTE FLDX 0,38: 1 UST 90°**

Especificações gerais	
Tipo de lente	FLDX 0.38: 1 UST 90°
F/nº em funcionamento	2.4
Taxa de zoom	1
Plataformas	F35, FL40, F70, F80*, F90 e G100** *A ser usado com F80: a lente exige adaptador (R98014421) **A ser usado com G100: lente precisa de adaptador de lente (R9802360) e sistema de suporte de lente (R9802365)
Razão de alcance	Chip DMD WUXGA (F35, FL40, F70 e F90): 0,38 : 1 WQXGA (F35, FL40, F70 e F90): 0,41 : 1 WQXGA+ (F80): 0,54 : 1 Tolerâncias de tamanho da imagem +/-2%
Comprimento de foco	8,2 mm
Faixa de Foco	Padrão 133" – 400" para F80, 200" – 600" para F35, FL40, F70, F90 e G100
Distância de alcance	1,6 -5 m
Zoom Motorizado	N/D
Foco Motorizado	Sim
Peso	Líquido: 6,6 kg Bruto: 9,7 kg

Gerada em: 03 Nov 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.