

ClickShare CSC-1

フル装備のワイヤレスプレゼンテーション、ハイプロファイルな会議室や役員会議室用



- 中央スクリーンへのワイヤレス接続
- 最大4人のユーザーをスクリーンに表示
- ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォンから共有
- 一元管理
- 4つのボタンが付属

ClickShareは、Barcoのワイヤレスプレゼンテーションおよびコラボレーションシステムです。本製品を利用すると、会議の出席者は誰でも会議室の中央に設置されたスクリーンにお手元のコンテンツを映し出せます。

卓越したユーザー体験

ボタンを1回クリックするだけで、お手元のノートパソコン、タブレットやスマートフォンのコンテンツを会議室の大型画面に表示できます。この結果、会議出席者全員が意思決定プロセスにおいて、より積極的に会議に参加できるようになります。究極の簡易性と卓越したユーザー体験を組み合わせることで、ClickShareのユーザーは誰でもすばやく画面にプレゼンテーションを表示できます。安定性があり、操作が簡単で、IT担当者が介入する回数を大幅に抑えられます。

ピクセル、コンテンツがこれまで以上に充実

2台のプロジェクター、2台のスクリーン、またはダブルHDキャンバスを稼働させる場合は、フル機能を備えたCSC-1ベースユニットが適しています。本製品は、ClickShareボタンやモバイルデバイス用のアプリと完璧な互換性があり、ハイプロファイルな会議室や役員会議室での使用に備えて最適化されています。

コラボレーションを最適化

CSC-1ベースユニットでは、最大で4人のユーザーのコンテンツを同時に表示できることから、ClickShareによる完璧なコラボレーションが実現します。コンテンツの共有に備えて、ベースユニットに64個のボタンを無線接続することができます。これに加えて、音声と映像を完璧に同期させることができるため、最適な状態で動画クリップをお楽しみいただけます。専用アプリを使用すると、iPad、iPhone、Samsung Galaxyから動的コンテンツを直接スクリーンに表示できます。その他のAndroidデバイスの場合、静的コンテンツの表示に制限されます。

動作方法

標準ClickShareセットアップは、USBから電源供給される4つのデバイス(ClickShare Button)

、Buttonを使用しないときにButtonを整理保管できる保管バスケット(ClickShare Tray)、Base Unitから構成されます。Base Unitは会議室の可視化システムに固定接続されており、必要なすべての処理を行います。Buttonをお使いのPCまたはMACに接続するだけで、プレゼンテーションを会議室の大型画面に映し出すことができます。アプリケーションを起動して、ClickShare Buttonをクリックすると、デスクトップの画

面が大型可視化システムにワイヤレスでただちに転送されます。さらに、ClickShareによりラップトップの解像度が妨げられないことがないため、画面内容は自動的に最適な形で表示されます。

自信とコラボレーション

ClickShareは確実に機能します。ラップトップを会議室のディスプレイに接続しようとして無駄に費やした時間のことを考えると、確実に機能するという事実は発表者に大きな安心をもたらします。その結果、確固とした自信を持つことができ、より優れたプレゼンテーションを発表できるようになります。また、ClickShareを使用すると、他の会議出席者もより積極的に参加できるようになります。他のClickShare Buttonのいずれかを出席者がラップトップに接続すると、その出席者のラップトップ画面内容も映し出すことができます。合計で4人が同時に大型画面で参加できます。

ClickShareセット

ClickShareセットは、Tray、4つのButton、およびBase Unitから構成されます。追加アイテムは別途ご購入いただけます。

ClickShare をフル体験

CSC Base Unit には、2 台の画面に同時に映写映し出す能力があり、4 つの異なるソースを映し出し同期された音声/映像をお楽しみいただけます。Base Unit ではいくつかの新機軸を組み合わせていることから、ユーザーは ClickShare の機能を最大限ご活用できます。

ClickShare の一般的特徴

ボタン

動画および音声

インストール不要

モバイル

確実に機能する無線

CSC 独自の機能

同セットは、CSC Base Unit、ClickShare Tray、4つの ClickShare Button から構成されます

同セットは、CSC Base Unit、ClickShare Tray、4つの ClickShare Button から構成されます

同セットは、CSC Base Unit、ClickShare Tray、4つの ClickShare Button から構成されます

最大出力解像度 3840 x 2160 ピクセル

最大出力解像度 3840 x 2160 ピクセル

最大出力解像度 3840 x 2160 ピクセル

4人のユーザーが画面上で共有

4人のユーザーが画面上で共有

4人のユーザーが画面上で共有

最大で 64 の ClickShare Buttonを同時に CSC Base Unit に接続可能

最大で 64 の ClickShare Buttonを同時に CSC Base Unit に接続可能

最大で 64 の ClickShare Buttonを同時に CSC Base Unit に接続可能

最大で 64 の ClickShare Buttonを同時に CSC Base Unit に接続可能

音声と映像を完璧に同期

音声と映像を完璧に同期

音声と映像を完璧に同期

音声と映像を完璧に同期

デュアルスクリーン対応

デュアルスクリーン対応

デュアルスクリーン対応

デュアルスクリーン対応

iPad、iPhone、Samsung Galaxy デバイスから動的コンテンツを表示

iPad、iPhone、Samsung Galaxy デバイスから動的コンテンツを表示

iPad、iPhone、Samsung Galaxy デバイスから動的コンテンツを表示

iPad、iPhone、Samsung Galaxy デバイスから動的コンテンツを表示

技術仕様

CLICKSHARE CSC-1

一般仕様

AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 1A.3 まで / Mac OS 10.13 El Capitan 以降
Google Cast 非対応	Google Cast 非対応
オペレーティング・システム	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 ビット macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (ClickShare アプリ) iOS 11.3 & 10 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	DisplayPort、シングル・リンク DVI-I VGA (同梱コンバータを介して、プランキング低減でのみ最大解像度) *デュアル・スクリーン*モードでは、DVI と DisplayPort を経由、または VGA と DisplayPort を経由して接続できます。
フレームレート	最大 30 fps (ソフトウェア・バージョン V1.03.00.0001 以降から)
出力解像度	ClickShare CSC Base Unit ソフトウェア v01.09.00.22 以降から UHD (3840 x 2160) が利用可能
サイズレベル	最大 28dBA
画面上の同時ソース数	4
同時接続数	64
オーディオ	ClickShare CSC Base Unit ソフトウェアからのアナログ・オーディオ v01.02.00.09 以降から、動的コンテンツを表示させることが可能です ClickShare CSC Base Unit ソフトウェア v01.05.00.32 以降からのデジタル・オーディオ (DP 信号に組み込み)
iPad、iPhone、Android との互換性	静的コンテンツは、ClickShare アプリ から利用可能です。iOS9 を使用する iOS デバイスの場合、ClickShare CSC Base Unit ファームウェアから完全なモニタリングが可能: v01.09.00.22 以降
拡張型デスクトップ	利用可能 (グラフィック・カードのドライバーに依存)
認証プロトコル	WPA2-PSK
暗号化	AES CCMP
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n
データ・レート・ワイヤレス	300Mbps 以下
接続距離	ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (DFS チャンネルは非対応)
接続	イーサネット LAN x 1 4x (背面) + 1x (前面) USB アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm) アナログ・ライン入力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)
適用温度範囲	動作: +5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F) 保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管: 0 ~ 90% RH、結露なし 動作: 0 ~ 85% RH、結露なし
高度	最大 3,000m (9,842 フィート)
輝度半減値	MTBF = 40,000h (90% 信頼水準) MTBF = 100,000h (60% 信頼水準) MTBF 条件: ■ 環境: Ground Benign ■ 温度: 25°C ■ メソッド: MIL-HDBK-217F Notice 2
保証	3 年間の標準 5 年まで延長可能
システム要件	PC 最小要件: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 - 2 * 1600 MHz (または同等品: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2000 MHz) •メモリ: 1024 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 対応、但し、RAM の拡張が必要) PC 推奨要件: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 - 2 * 2400 MHz (または同等品: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2500 MHz) •メモリ: 2048 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •メモリ: 2048 MB RAM •OS: Mac OS X 10.6、10.7、10.8
ClickShare Base Unit 寸法	
重量	2.6 kg/5.75 ポンド
寸法 (HxWxD)	181mm (アンテナを含む) x 260mm x 276mm (最小) / 7.125" (アンテナを含む) x 10.236" x 10.9" (最小)
消費電力	シャットダウン: 2.5W 動作 (通常): 20W 最大: 35W

生成日: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については www.barco.com をご確認ください。

www.barco.com

BARCO