

ILite 10

10mm, indoor, SMD, 2000 Nit, LED display solution.



Product specificaties

ILITE 10

General specifications	
Pixelpitch	10 mm
Helderheid	2500 NIT
Gekalibreerde helderheid	2000 NIT (calibrated at 6500°K)
Led-configuratie	3-in-1 SMD
Pixeldichtheid	9.680/m ² (900/ft ²) 1.936/tile (44x44)
Hor. kijkhoek	145° + (min. 50% brightness)
Vert. kijkhoek	145° + (min. 50% brightness)
Contrastverhouding	950:1
Levensduur	45.000h (full white -half brightness)
Energieverbruik	maximum: 400 W/tile average: 100 W/tile
Gewicht	13 Kg (28,7 lbs)
Verwerking	12 bit/color (Color)
Kleuren	68,7 billion
Vernieuwingssnelheid	400 Hz (PAL/NTSC minimum)
Temperatuurbereik	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Vochtigheid	operating: 35 -85% storage: 10 -90%
Broncompatibiliteit	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to SXGA
Certificeringen	UL -CE -TUV -CEBEC
Paneelafmetingen	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 149,5mm (5.89")

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

