


Ushio 4000W DXL-40BAF



Technische Daten**USHIO 4000W DXL-40BAF****Allgemeine technische Daten**

| | |
|-----------|-------|
| Lieferant | Ushio |
|-----------|-------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Lieferantenbestellnummern | DXL-40BAF |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|------|
| Garantiestunden | 1000 |
|-----------------|------|

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.