


LENTE GC (7,2 - 10,8:1)



Especificações técnicas**LENTE GC (7,2 - 10,8:1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE GC (7,2 -10,8:1)
Razão de alcance	7.2 -10.8 : 1
F/nº em funcionamento	2.3 (largo) -3,1 (tele)
Taxa de zoom	1,5x
Comprimento de foco	150,9-226,4 mm
Faixa de Foco	50" -500"
Distância de alcance	7,75 -116.31 m
Peso	Líquido: 4 kg Bruto: 6 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.