


LENTE GC (7,2 - 10,8:1)



Especificações técnicas**LENTE GC (7,2 - 10,8:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	LENTE GC (7,2 -10,8:1)
Razão de alcance	7,2 -10,8 : 1
F/nº em funcionamento	2,3 (largo) -3,1 (tele)
Taxa de zoom	1,5x
Comprimento de foco	150,9-226,4 mm
Faixa de Foco	50° -500°
Distância de alcance	7,75 -116.31 m
Peso	Líquido: 4 kg Bruto: 6 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO