

iCONH250

ネットワークセントリックシングルチップDLPプロジェクター



技術仕様

ICONH250

一般仕様	
光出力	2500ANSI[
解像度	1920x1080 ネイティブ
輝度均一性	トータルスクリーンの95%以上
ランプ	2x 250 Watt P-VIP lamp in lamp housing, pre-aligned for max. light output. Typical lifetime: 1,500 h/lamp
光学部	Sealed optical engine
コントラスト比	2000:1以上（全白／全黒）
ディスプレイ	1-chip 0.95" DarkChip3® DLP™ 1080p panel with BrilliantColor™ processing and a native HDTV resolution of 1920 x 1080 pixels, 16:9 aspect ratio
カラーホイール	RGBRGB
特長	▪ Advanced picture-in-picture (PiP) ▪ Intelligent dual lamp system ▪ On board PC with Windows OS for network centric operation ▪ Advanced desktop integration (source and PiP handling through Windows OS) ▪ Sealed optical engine ▪ Standard cable basket
入力	▪ 1x Component video, RGBHV, RGBS or RGsB (5x BNC) ▪ 1x Composite video (BNC) ▪ 1x S-video (4-pin mini-DIN) ▪ 1x VGA (D15 connector) ▪ 2x DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)
出力	DVI-Dx1
互換性	▪ All current video sources in composite, S-video, component or RGB formats ▪ All current HDTV sources (720p, 1080i) ▪ All computer graphics sources with a pixel clock up to 270 Mhz (VGA, S-VGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, QXGA: 2048x1536) ▪ DVI sources up to UXGA and HDTV resolution ▪ Apple Macintosh formats
走査周波数	Horizontal 15kHz -140kHz Vertical 25Hz -150Hz
通信	▪ 1x D9 connector for RS-232 ▪ 1x IR remote receiver ▪ 4x USB ▪ 1x RJ45 ethernet ▪ 1x PCMCIA slot (Type II)
対応スクリーンサイズ	幅1.2-6mのスクリーン
レンズシフト	Max. vertical shift from -25% to +140% (with QCLD 0.85:1 lens: +/-25%)
オンボード・ディスプレイ・サーバー	▪ Pentium M 1.6 GHz processor ▪ 1 GB RAM ▪ 40 GB harddisk (5,400 rpm) ▪ Microsoft™ Windows XP™ Professional Multi-language OS installed ▪ Barco Server software for network communication between display server and clients ▪ DropZone software ▪ Proximity Desktop client software ▪ Remote Control & Diagnostics software
消費電力	Max. 730 Watt
電源	Power factor pre-regulated SMPS, 90-254 VAC / 50-60Hz
適合安全規格	Compliant with ETL60950 and EN60950
電磁干渉	Compliant with FCC rules & regulations, part 15 CE EN55022 Class A and CCC
寸法	Projector body with cable basket: W 415 mm (16.34") x H 195 mm (7.68") x D 565 mm (22.24") Without cable basket: D = 487 mm (19.17") Including lens: Dmax = 590 mm (23.23")
重量	Net weight, body only: 16 kg (35.3 lbs) Shipping weight: max. 20 kg (44.1 lbs)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

