

# DP-1200

Projetor de cinema digital 2K para telas até 12 m (40 pés)



## Especificações técnicas

## DP-1200

### Especificações gerais

Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Resolução original	2048 x 1080
Alojamento	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Lâmpada	1.2kW -2kW Xenon lamp size
Largura da Tela	Screen width (screen gain 1:2) @ 14ft* : up to 12m -40ft (* ) = ± 10% variation possible between units
Razão de contraste	2000:1
Entradas de Vídeo Digital	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Lentes de alto nível	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
Diagnóstico do projetor	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Requisitos de energia	200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC
Dimensões	projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Peso	projector: 93kg (205lbs)
Temperatura Ambiente	max. 35°C / 95°F
Opções	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent
Montagem	universal pedestal (optional)

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.