

DICOM Theater Pro

Top-of-the-line performance for great expectations



기술 사양

DICOM THEATER PRO

일반 사양	
기술	3 x 1.4" Poly-Silicium LCD with MLA
기본 해상도	1400 x 1050 pixels
광 출력	4500 Ansi Lumen
명암비	800:1 (Full white / full black)
램프 유형 & 전원	2 x 250W UHP
램프 수명	1500 hrs (dual lamp mode) 3000 hrs (single lamp mode)
투사 거리	2.0-2.5:1 (mid-zoom, standard) 1.3-1.8:1 (short throw, optional) 3.0-6.0:1 (long throw, optional) 0.85:1 (ultra short throw, optional)
렌즈 오프셋	-30% to +110% (variable)
방향	Landscape / portrait
DICOM 출고 시 프리셋	- DICOM full white / ClearBase / BlueBase - DIN full white / ClearBase / BlueBase
DICOM 보정	- MediCal Pro 2.04 - Autom. QA & Calibration tool, incl I-Guard sensor
디지털 비디오 입력	1 x DVI-D (single link)
아날로그 비디오 입력	1 x VGA (15-pin HDDSUB) 1 x 5BNC, configurable for RGBHV, RGBS, RGsB and component video 1 x S-Video (4-pin Mini DIN) 1 x Composite video (BNC)
컴퓨터 출력	1 x R232 (In on 9-pin DSUB)
수평 주사 주파수	15 -150 kHz
수직 주사 주파수	25 -150 Hz
컴퓨터 그래픽스 형식	- VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA - DVI sources up to SXGA+
비디오 형식	- PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 - HDTV (1080i, 720p, 480 i/p)
소비 전력	< 2117 BTU/hr
전원 요구 사항	90 -254 VAC, 50 to 60 Hz
전력 소비	620 Watt
안전	UL1950, EN60950
전자파 장애	FCC Class A, EN55022 Class A, ICES-003 Class A
기타 승인	CCC, CE
크기	565 x 415 x 195 mm (22.25 x 16.34 x 7.68 inch) (LxWxH)
무게	12.9 kg / 28.5 lbs w/o lens - max. 20 kg / 44 lbs w/ lens
작동 소음	< 38 dB(A)
표준 액세서리	- Cable basket 2 x IR remote control (extensive & simplified)

작성일: 15 Mar 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO