

Barco Apollo 20



The Olympian deity Apollo was the leader of muses and the director of their choir.

Barco's Apollo 20 brings the art they inspired in the form of film to the most demanding of home environments.

Extremely large screens, outdoor entertainment spaces and contemporary glass home designs all benefit from an unbelievably bright and detailed image with spectacular color fidelity. Thanks to the light-on-demand option, the light output of the Barco Apollo 20 can be fully tuned in 2,000 lumen incremental steps ranging from 10,000 to 20,000 lumens.

技術仕様

BARCO APOLLO 20

一般仕様	
プロジェクタータイプ	3-chip DLP digital projector
解像度	1,920 x 1,200
光出力	18,000 lumens
コントラスト比	1,850:1 (standard) -2,400:1 (high contrast mode)
レンズ群	0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	adjustable: vertical and horizontal, depending on lenses
ランプ	2.5 kW Xenon
ランプ寿命 (標準)	1,000 hours
ランプを装着した搬送	Yes
シールドエンジン	Standard
互換性	2K/1080i/p, 720p, 576i/p, 480ip, PAL SECAM, NTSC digital and analogue RGB
3D	active eyewear (optional) 2x Apollo 20 (stacked): passive Infitec (optional), passive circular (optional), triple flash up to 200Hz
入力	DVI-I (HDCP including analog RGB YUV) / SDI/HDSDI/dual HDSDI/3G/BarcoLink, 3D active input (HDMI/ DisplayPort) feat. SENSIO 3D
制御	XLR wired + IR, RS232, Wifi, GSM (opt), 10/100 Base-T, RJ-45 conn, Wifi (optional)
電源	100-240 V / 50-60 Hz
消費電力	2,850 W / STBY
動作温度	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
動作湿度/結露なし	0% -80%
BTU消失	Max. 9,725 BTU/h
設置	Table top or ceiling mount
寸法 幅×長さ×高さ	475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96")
重量	50kg (110lbs)
梱包サイズ	(WxLxH) 650 x 900 x 560 mm (25.59" x 35.43" x 22.04")
ハウジング・カラー	Black

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

