

融合板机械化

在更优化的白天和夜间设置之间自动切换



技术规格

融合板机械化

一般规格

接口	带有独特识别序列号的 USB 控制接口
切换类型	<ul style="list-style-type: none">单个单元在20秒内切换—这只包括融合板开关，不包括可能需要的视觉系统相关重新配置可在1分钟内切换一组20个单元60000次活动以上的预计使用寿命
电源	90-220V,更高 1A
撞击	在3x 12.5 ms期间为4G峰值
振动	<ul style="list-style-type: none">正弦:3G峰值(5-30Hz)随机: 1G RMS (0-1000Hz)所有3个轴
控制	<ul style="list-style-type: none">列出相连的设备指定设备的状态 (启用/禁用)启用/禁用指定设备每个系统带有唯一ID, 与USB连接和PC无关, 方便系统集成可完全嵌入XDS RACU 黄金校准设置专用于Windows XP 和 Windows 7 平台的独立测试工具 (32位和64位)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。