

ClickShareコントロールパネル

ClickShare Hubワイヤレスビデオ会議室システムとシームレスに連携する直感的なコントロールパネル



- ハイブリッド会議をワンタップで開始 - 遅延や混乱なし
- 10mのUSB-C接続ですっきりとしたセットアップを実現
- 柔軟な設置を可能にするオプションのCATエクステンダーキット
- セットアップ時間ゼロ、導入と管理が簡単
- 複数の取り付けオプションを備えた10インチのレスポンシブスクリーン

ClickShareコントロール パネルは、ClickShare Hubワイヤレス ビデオ会議室システムの不可欠な部分であり、ハイブリッド会議を開始および管理するための直感的なインターフェイスを提供します。1回のタップでMicrosoft Teamsビデオ通話を開始でき、スムーズで効率的な会議エクスペリエンスが保証されます。

2025年末に利用可能になる予定です。

技術仕様

CLICKSHAREコントロールパネル

一般仕様	
タッチスクリーン	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
人感センサー	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
接続	USB-C
温度範囲	0°C~+40°C
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
ClickShareベースユニットの寸法	
寸法（高さx幅x奥行き）	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
消費電力	動作時: 7.3W (最大) スタンバイ時:
重量	820グラム
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

生成日:30 Jul 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

