



MDSC-1119

Monitor LCD en color de uso quirúrgico de 19 pulgadas



- **Monitor quirúrgico de primera generación**
- **Para una perfecta coordinación ojo-mano**
- **Diseñado para la seguridad del paciente**

Una calidad de imagen incomparable

Con la última tecnología LCD, el MDSC-1119 tiene un ajuste de brillo excelente, por lo que es perfecto para las condiciones de mucha luz ambiental de los quirófanos. Además, la elevada proporción del contraste del MDSC-1119, la profundidad de color y el gran ángulo de visión maximizan la precisión de la imagen. La calibración del color, la luminancia y el balance de la señal se suman a la óptima calidad de las imágenes.

Especificaciones del producto

MDSC-1119

Especificaciones generales	
Tecnología de visual	TFT AM LCD
Tamaño de pantalla activa (diagonal)	483 mm (19,0")
Tamaño de pantalla activa (H x V)	376 x 301 mm (14,8 x 11,9")
Relación de aspecto (H:V)	5:4
resolución	1 megapixel (1.280 x 1.024)
Profundidad de pixel	0,2940 mm
Imágenes en color	Si
Compatibilidad de color	16,7 millones
Ángulo de visión (H, V)	178°
Luminancia máxima	280 cd/m²
relación de contraste	600:1
Tiempo de respuesta (Tr + Tf)	14 ms
Frecuencia de barrido (H; V)	15-100 kHz, 50-120 Hz
Color de la carcasa	Blanco
Señales de entrada de video	DVI-I de enlace único VGA (D15) RGBS (4BNC) S-video Video compuesto Video componente SDI/HD-SDI entrada/salida (opcional) Entrada DVI de fibra óptica (opcional)
Interfaces/puertos	4BNC Video compuesto Mini DIN de 4 clavijas D15 DVI-I D-sub de 9 clavijas Sin sonido RS232
Requisitos de alimentación (nominal)	100 -250 V
Consumo energético (nominal)	80 W
Modo de ahorro de energía	Si
Gestión de energía	Compatible con estados DVI-DMPM Estado encendido Estado activado-desactivado Compatible con estados DPMS
Reloj de puntos	165 MHz
Lenguajes OSD	Inglés, francés, alemán, español
Dimensiones sin pie (An x Al x P)	430 x 356 x 80 mm
Dimensiones embalaje (An x Al x P)	535 x 590 x 185 mm
Peso neto sin pie	8,6 kg
Peso neto embalado sin pie	13,0 kg
Montaje estándar	Norma VESA (75 y 100 mm)
Protección de la pantalla	Cubierta protectora de PMMA antirreflectante
Modalidades recomendadas	CT, MR, US, DR, CR, NM, película
Certificaciones	UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 n° 601.1-M90: 2005, IEC 60950-1, EN 60601-1, IEC 60601-1, CCC, CE, EN 60601-1-2, FCC-B, VCCI, compatible con RoHs, IPX1
Accesorios suministrados	Guía de introducción Cables de video (DVI de enlace doble, VGA, SVHS, BNC) Cables principales: Europa (CEBEC/KEMA), EE.UU. (UL/CSA) Fuente de alimentación externa
Accesorios opcionales	Soporte de escritorio para pantalla LCD Barco MDSC para uso quirúrgico Extensor conforme a VESA de pantalla LCD Barco MDSC para uso quirúrgico Cable de extensión para pantalla LCD Barco MDSC para uso quirúrgico de 10 m Cable de extensión para pantalla LCD Barco MDSC para uso quirúrgico de 2,5 m
Garantía	3 años

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

