

CRPN-52B

Projecteur Collaborate DLP monopuce, panorama, 5 000 lumens



5K
LUMENS

1
CHIP
DLP

Le projecteur panoramique de Barco constitue la solution idéale pour la projection grand écran dans les environnements d'entreprise, scolaires et gouvernementaux où le multifenêtrage est requis. Avec son rapport d'aspect exceptionnellement large de 21:9, son format d'affichage panoramique et sa résolution native de 2 560 x 1 080, ce projecteur se présente comme l'alternative idéale pour la projection fusionnée. Le CRPN-52B permet aux participants à la réunion de partager aisément plusieurs fenêtres dans une seule image parfaitement nette et de collaborer en local ou à distance sur des jeux de données volumineux. Grâce à son incroyable qualité d'image, à son contraste élevé et à son silence de fonctionnement inégalé, le CRPN-52B optimise la collaboration et instaure un environnement propice à des réunions efficaces.

Conception économique

Conçu dans le but de remplacer la configuration complexe d'une salle de collaboration traditionnelle avec encadrement ou mixte à deux canaux, ce projecteur panoramique réduit les coûts d'installation et de maintenance. Outre sa conception sans filtre, le CRPN-52B dispose d'un système à double lampe souple et économe en énergie. Il utilise également la technologie DLP® pour vous offrir un niveau de précision incomparable. Utilisé en mode lampe unique, le projecteur vous assure jusqu'à 5 000 heures de fonctionnement sans remplacer le moindre composant, ce qui se traduit par une réduction sensible des coûts de maintenance.

Efficacité accrue

BARCO

Que vous soyez une entreprise, un établissement scolaire ou une institution gouvernementale, il est important d'investir dans un équipement qui améliore les processus décisionnels, sans pour autant nuire à l'ergonomie. Le CRPN-52B offre des images stables à contraste élevé et d'une incroyable finesse qui n'occasionnent aucune fatigue oculaire. Grâce à son silence de fonctionnement, travailler dans un environnement de projection frontale n'a jamais été aussi confortable. Compact et élégant, il se marie parfaitement avec l'intérieur de votre salle de réunion.

Spécifications techniques

CRPN-52B

Spécifications générales

Type de projecteur	Projecteur DLP monopuce Panorama
Technologie	DMD™ LVDC avec DarkChip3™
Résolution	2 560 x 1 080 (Panorama)
Luminosité	5 000 lumens ANSI
Taux de contraste	6 500:1
Uniformité de la luminosité	>90 %
Rapport d'aspect	Panorama 21:9 (2,37:1)
Lentilles	Objectifs en verre pur : objectifs grand angle 0,8:1 EN42 ; zooms ultra-larges 0,8-1,21:1 EN46 ; objectifs grand angle 1,2-1,7:1 EN43 ; zoom standard 1,7-2,5:1 EN41
Décalage de la lentille optique	Vertical : -222 % à +222 % ; Horizontal : -78 % à +78 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	2 x 300 W (Vidi UHP)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 2 500 heures (mode économique)
Garantie de la lampe (remplacement sur site/remplacement usine)	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	table -plafond
Serveur web intégré	Oui
3D	Polarisé passif et Infitec (2 projecteurs)
Entrées	2 x DVI-I ; 2 x HDMI 1.3a ; 2 x VGA ; Entrées vidéo ; 1 x composant ; 1 x S-Vidéo
Résolutions en entrée	Résolution d'entrée pouvant atteindre 2 560 x 1 600 pixels sur tous les modèles. La résolution de sortie dépend de la résolution native ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; EDTV (576p, 480p) ; SDTV (576i, 480i) ; NTSC, PAL, SECAM ; balayage progressif
horloge pixel max.	165 MHz
Outils logiciels	Projector Toolset, ProNet
Contrôle	1 x RJ-45 TCP/IP ; 1 x RS-232 D-SUB à 9 broches ; 2 déclencheurs programmables 12 V (prise mini-jack 3,5 mm) ; 1 prise mini-jack 3,5 mm pour télécommande par câble ; 2 x USB
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation maximale	912 W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	40,9 dB (ISO 9296)
Température ambiante de fonctionnement	10-40 °C / 50°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % d'humidité relative
Dissipation BTU	Max. 3 109 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	510 x 233 x 376 mm / 20,08 x 9,17 x 14,8 pouces
Poids	12,7 kg (28 lb)
Dimensions à l'expédition (l x L x H)	520 x 370 x 780 mm / 20,47 x 14,57 x 30,71 pouces
Poids à l'expédition au départ de l'usine	20 kg (44 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.