


Lente G (0,75 - 0,95: 1) Alcance curto + anel de lente

(otimizado para resolução WUXGA)



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE G (0,75 - 0,95: 1) ALCANCE CURTO + ANEL DE LENTE**

Especificações gerais	
Tipo de lente	Lente G (0,75-0,95 : 1)
F/nº em funcionamento	2.30 (largo) -2,53 (tele)
Taxa de zoom	1,26x
Razão de alcance	0,75 -0,95 : 1
Comprimento de foco	11,11-14,06 mm
Faixa de Foco	50" – 300" (desempenho óptico completo)
Distância de alcance	0,79 -6.21 m
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim
Peso	0,69 kg

Gerada em: 03 Nov 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.