

FLDX 0.61 : 1 (EN67)

Alcance de enfoque: 0.5-4.0 m
Relación de distancia
WUXGA 0.57:1
WQXGA/4K 0.61:1
F80: 0.85:1 (WQXGA/UHD 4K) (F80 requiere adaptador de lente R9801442)

Alcance de enfoque: 0,5-4,0 m

Relación de distancia de proyección

- WUXGA 0.57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80: 0.85:1 (WQXGA/F80 4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)
- F400-HR: 0.53:1 (nativo 4K) (Requiere el uso de adaptadores de lentes F400 individuales)

Especificaciones del producto**FLDX 0.61 : 1 (EN67)**

Especificaciones generales	
Plataformas	Para las series de proyectores F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 y F400 *requiere adaptador de objetivo R9801442. Factor de proyección específico de F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
Relación focal	F 2,1 Iris motorizado, n.º F 2,1-6,0 con memoria
Relación de zoom	Sin zoom Enfoque motorizado con memoria
Distancia focal	12,6 mm
Rango de enfoque	0,5-4,0 m
peso	~5,4 kg
Peso del paquete de envío	~6,0 kg
ratio de desplazamiento	Chip de DMD WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 Tolerancia de tamaño de imagen +/-2 %

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.