

FLDX 0.61 : 1 (EN67)

Alcance de enfoque: 0.5-4.0 m
Relación de distancia
WUXGA 0.57:1
WQXGA/4K 0.61:1
F80: 0.85:1 (WQXGA/UHD 4K) (F80 requiere adaptador de lente R9801442)

Alcance de enfoque: 0,5-4,0 m

Relación de distancia de proyección

- WUXGA 0.57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80: 0.85:1 (WQXGA/F80 4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)
- F400-HR: 0.53:1 (nativo 4K) (Requiere el uso de adaptadores de lentes F400 individuales)

Especificaciones del producto

FLDX 0.61 : 1 (EN67)

Especificaciones generales

Plataformas	Para las series de proyectores F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 y F400 *requiere adaptador de objetivo R9801442. Factor de proyección específico de F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
Relación focal	F 2,1 Iris motorizado, n.º F 2,1-6,0 con memoria
Relación de zoom	Sin zoom Enfoque motorizado con memoria
Distancia focal	12,6 mm
Rango de enfoque	0,5-4,0 m
peso	~5,4 kg
Peso del paquete de envío	~6,0 kg
ratio de desplazamiento	Chip de DMD WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 Tolerancia de tamaño de imagen +/- 2 %

Generado en: 05 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.