

CRPN-62B

Projecteur DLP monopuce Panorama 5 500 lumens



- Images précises aux couleurs éclatantes
- Supports d'affichage panoramiques
- Design compact
- Fiabilité 24h/24, 7j/7

*Uniquement disponible auprès des distributeurs sélectionnés

Le CRPN-62B est la solution parfaite pour une projection sur écran extra-large dans des salles de réunion, des salles de conseil et des espaces de travail collaboratif haut de gamme nécessitant des fonctionnalités de multifenêtrage.

Collaboration améliorée

Disposer d'un affichage efficace et détaillé de données complexes est primordial pour prendre les bonnes décisions. Grâce à la résolution Panorama unique (2 560 x 1 080) du CRPN-62B et à son format d'image 21:9, vous pouvez aisément partager des informations extrêmement détaillées en les faisant figurer côte à côte. Saviez-vous qu'il est prouvé que faire figurer davantage d'informations simultanément à l'écran influe sur l'efficacité du travail ?* En permettant à plusieurs participants d'être présents simultanément à l'écran et de partager différents types de contenus, le CRPN-62B améliore le travail collaboratif.

Des images de grande qualité

Avec sa luminosité de 5 500 lumens, le CRPN-62B offre des images stables, uniformes et au contraste élevé, ce qui vous permet de mieux vous concentrer et de maintenir davantage votre attention sur ce qui importe le plus dans les réunions : l'ordre du jour. Et grâce à son fonctionnement silencieux, travailler dans un environnement de projection frontale n'a jamais été aussi peu source de distraction.

Construit pour durer

Le CRPN-62B se caractérise par une conception sans filtre et bénéficie d'une technologie DLP® fiable pour une précision des images sans égale et un faible coût total de possession. Conçu pour une utilisation sans limite, il est également proposé avec une garantie de 3 ans, gage d'une véritable tranquillité d'esprit.

Spécifications techniques

CRPN-62B

Spécifications générales

Type de projecteur	Projection DLP monopuce
Technologie	DMD™ LVDC avec DarkChip3™
Résolution	2 560 x 1 080 (Panorama)
Luminosité	5 500 lumens ANSI
Taux de contraste	6 500:1
Uniformité de la luminosité	>90 %
Rapport d'aspect	21:9
Type de lentille	Toutes les lentilles en verre pur
Lentilles	objectif grand-angulaire EN42 (0,8:1), lentille de zoom ultralarge EN46 (0,8-1,21:1), objectif grand-angulaire EN43 (1,2-1,7:1), zoom standard EN41 (1,7-2,5:1), lentille de zoom rapport long EN44 (2,50-4,60 :1), ultralarge fixe EN47 (0,65 : 1)
Décalage de la lentille optique	Vertical : -222 % à +222 % ; Horizontal : -78 % à +78 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	2 x 300 W (Vidi UHP)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 2 500 heures (mode économique)
Boîtier de lampe, remplacement rapide	oui
Garantie des lampes	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	table -plafond
Entrées	2 x DVI-I ; 2 x HDMI 1.3a ; 2 x VGA ; Entrées vidéo , 1 x composant ; 1 x S-Vidéo
Résolutions en entrée	Résolution d'entrée pouvant atteindre 2 560 x 1 600 pixels sur tous les modèles. La résolution de sortie dépend de la résolution native ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; EDTV (576p, 480p) ; SDTV (576i, 480i) ; NTSC, PAL, SECAM ; balayage progressif
Outils logiciels	Projector Toolset, ProNet
Contrôle	1 x RJ-45 TCP/IP ; 1 x RS-232 D-SUB à 9 broches ; 2 déclencheurs programmables 12 V (prise mini-jack 3,5 mm) ; 1 prise mini-jack 3,5 mm pour télécommande par câble ; 2 x USB
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	912 W
Niveau sonore	34 dB
Température ambiante de fonctionnement	10-40 °C / 50°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % d'humidité relative
Dissipation BTU	Max. 3 109 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pouces
Poids	12,7 kg (28,0 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre Extensible à 5 ans.

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.