


DP2K-6E

Proiettore cinematografico compatto DLP Barco Alchemy per schermi larghi fino a 7,5 m (24 piedi)



- **Due volte più silenzioso del proiettore cinematografico digitale più silenzioso**
- **Semplice sostituzione della lampada UHP per una pratica manutenzione**
- **Proiettore completamente integrato, conforme allo standard DCI**

Portare il cinema digitale dove non è mai stato prima

Il DP2K-6E porta la proiezione cinematografica digitale compatta, completamente integrata e conforme allo standard DCI nei cinema piccoli e indipendenti in tutto il mondo. E come!

Motivi per cui scegliere il modello DP2K-6E

- Conveniente e completamente integrato, grazie al modulo Barco Alchemy Series 3
- Le lampade UHP consentono una facile manutenzione e un design compatto
- Due volte più silenzioso del proiettore più silenzioso attualmente sul mercato e super compatto
- La qualità del marchio Barco, e modularità, ora anche per gli schermi più piccoli

Sistema elettronico serie 3 che combina funzionalità di server multimediale con elettronica di elaborazione cinematografica. Numero minore di box per affidabilità e semplicità d'uso migliori. Semplice funzionamento grazie all'intuitiva interfaccia utente "Barco Web Commander".

- Sistema elettronico serie 3 che combina funzionalità di server multimediale con elettronica di elaborazione cinematografica
- Numero minore di box per affidabilità e semplicità d'uso migliori
- Semplice funzionamento grazie all'intuitiva interfaccia utente "Barco Web Commander"

Specifiche tecniche**DP2K-6E****Specifiche generali**

Risoluzione nativa	Pixel 2.048 x 1.080
Alloggiamento	DMD e gruppo ottico sigillati ermeticamente
Emissione luminosa	Colori DCI: 4.800 lumen / Non-DCI: 7.200 lumen
Lampade	465W doppio, lampade UHP
Dimensioni schermo	Fino a 7,5 m/24,6 piedi di larghezza (guadagno schermo 1,2 a 14 piedi)
Rapporto di contrasto	1.600:1
Digital MicroMirror Device™	3 dispositivi di metallo scuro x 0,69" DC2K
Obiettivi a focale fissa	Completamente automatico 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
I/O di controllo	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) Interfaccia 3D Interfaccia USB
Processore multimediale cinematografico integrato	DCI 4K 2D fino a 60 fps DCI 4K 3D (24 o 30 fps per occhio) Elevato frame rate DCI 2K 3D fino a 120 fps (60 fps per occhio) Bit-rate JPEG 2000 fino a 625 Mbps Correzione del colore a due canali MPEG-2 (4:2:0 e 4:2:2 fino a 60 fps) 2 x HDMI 2.0a (fino a 4K 2D 60 fps) 2 x ingressi 3G-SDI 16 x canali audio AES/EBU (2 x RJ45) 8 x GPI, 8 x GPO (4 x RJ45) 2 x Gbe per connettività e inserimento dei contenuti 2 x USB 3.0 con accesso anteriore per un inserimento veloce 2 x USB 2.0 con accesso anteriore Filigranare video: Civolution NexGuard Filigranare audio: Civolution Dispositivi per il sottotitolaggio: Supporto per SMPTE 430-10
Archiviazione integrata	1,9 TB di capacità effettiva di archiviazione (RAID-5)/3 unità disco rigido da 2,5" sostituibili a caldo da 1 TB 3,9 TB di capacità effettiva di archiviazione (RAID-5)/3 unità disco rigido da 2,5" sostituibili a caldo da 2 TB
Barco Web Commander	Dashboard proiettore Scheda controllo proiettore Mostra lettore/editor/pianificazione materiale Automazione, 3D, ingest Integrazione TMS Stato proiettore Smart Browser web via HTML5 comprendente tablet iOS e Android
Barco Communicator	Installazione e configurazione proiettore Aggiornamento e manutenzione proiettore
Requisiti di alimentazione	200-240 V CA
Dimensioni proiettore (AxLxP)	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1"
Peso proiettore	53,8 kg / 119 lb (include impugnature nascoste per semplicità di trasporto)
Temperatura ambiente	35 °C/95 °F max.
Opzioni	Componenti aggiuntivi 3D Monitor touch screen, inc. Barco Commander e comunicatore Piedistallo CineCare Web Licenza Auro 11.1 Licenza Barco Escape 3D dal vivo*** Kit di montaggio a soffitto*** (***) tabella di marcia)
Livello di rumore	48 dB(A)
Requisiti per flusso d'aria	43 CFM

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.