

MGD 521

5MP 纵向灰阶显示器



技术规格

MGD 521

一般规格

| | |
|-------|---|
| 显像管 | <ul style="list-style-type: none">■ 面板传输: 34%■ 荧光体: P45 (标准) 或 P104 |
| 光输出 | <ul style="list-style-type: none">■ P45 校准: 300 Cd/m²; 88 fL■ P45 峰值: 600 Cd/m²; 175 fL (一般)■ P104 校准: 490 Cd/m²; 151 fL■ P104 峰值: 800 Cd/m²; 233 fL (一般) |
| 视频放大器 | <ul style="list-style-type: none">■ 支持 500 MHz 像素时钟■ 电黑度稳定性 <0.5%■ TrueGrey® 和 TrueWhite® 电路 |
| 扫描系统 | <p>1、2 或 3 预校准扫描 / 4 个可存储扫描</p> <ul style="list-style-type: none">■ 横向类型: 多同步■ 频率: 160 - 200 kHz <p>更低消隐: 1.28 μs</p> <ul style="list-style-type: none">■ 纵向类型: 多同步■ 频率: 48 - 150 Hz■ 更低消隐: 250 μs |
| 活动区域 | <ul style="list-style-type: none">■ 3:4 屏幕高宽比 / 4:5■ 300 x 400 毫米 / 304 x 380 毫米■ 11.8 x 15.7 英寸 / 12 x 15 英寸 |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。