

ClickShare C-5

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs



- **Modèle de présentation sans fil d'entrée de gamme**
- **Partage de contenu avec l'application ClickShare et le BYOD natif**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

Spécifications techniques

CLICKSHARE C-5

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 g
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Non
Visualisation locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode

Crée le : 18 Apr 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.