

G60-W8

8,000 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机



- 出色的画质
- 优越的集成功能
- 有保障的服务和支持

G60 系列扩展了单片DLP产品，提供 6 台 7-10K 的优质投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数氙气灯投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

投影机有黑白两色，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。