


NGC-110

Шасси с 10 слотами



Технические характеристики NGC-110	
Общие характеристики	
Общие спецификации	19-дюймовая сборная стойка: 9 стойко-мест. - Размеры (Д x Ш x В): 508,3 мм 20 дюймов (без ручек) x 481,3 мм 18,9 дюймов x 399,2 мм 15,7 дюймов [высота 9 стойко-мест]. - Вес: ок. 40 кг без плат. Вес платы ок. 1,5 кг. - Возможность замены в процессе работы: все активные компоненты. - Уровень шума: 63 дБ, измеренных с весовой функцией А, при полной нагрузке.
Характеристики потребляемой энергии	- Входная мощность: - Диапазон входного напряжения: 85-264 В переменного тока. - Частота на входе: 47-63 Гц. - Пусковой ток: - с основным источником питания: 2 x 30 А; - с резервным источником питания: 4 x 30 А (макс.). - Входной фильтр электромагнитных помех класса В. - Компенсация коэффициента мощности: 0,99. - Эффективность: 75-85 % при полной нагрузке.
Окружающие определения	- Рассеяние тепла: 4500 БТЕ/ч. - Температура/влажность: 0- 40 °C (32 - 104 °F) при относительной влажности макс. 80 % (без образования конденсата).
Управление полкой	- Вариант исполнения с блоком управления модулями. - Регулирование скорости активного вентилятора. - Мониторинг работоспособности системы. - Агент протокола SNMP. - Доступ к статистике системы через браузер.
Наработка на отказ	200000 часов.
Правила безопасности	Сертификация CE и UL.

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

