

СТWU-61В

Одночиповый DLP-проектор, 5500 люменов, WUXGA



- **Безупречные изображения с яркими цветами**
- **Гибкость установки за счет широкого диапазона перемещения объектива**
- **Компактное исполнение**
- **Круглосуточная надежность**

***Доступно только у авторизованных дистрибьюторов**

Проектор СТWU-61В идеально подходит для залов заседаний, помещений для совместной работы, конференц-залов, высших учебных заведений, помещений для проведения религиозных служб, музеев и проведения других мероприятий, на которых важное значение имеет качество изображения.

Бесшумный и компактный

СТWU-61В — по-настоящему инновационный проектор, обладающий светотдачей 5500 люмен и разрешением WUXGA. Этот проектор не только компактнее и легче других проекторов в сегменте 5000–6000 люмен, но и обеспечивает непревзойденное качество изображения и самую высокую контрастность. Все это сочетается в стильном проекторе белого цвета, который отличается чрезвычайно низким уровнем шума и является идеальным выбором для помещения совместной работы, высокотехнологичного конференц-зала или зала заседаний.

Непревзойденное качество изображения

Благодаря высококачественной оптике и высокой контрастности проектор СТWU-61В позволяет получить четкие изображения с яркими и динамичными цветами практически с любого источника. Более того, проектор оборудован разъемами HDBaseT, 3G-SDI, DisplayPort, DVI, HDMI и VGA, что обеспечивает максимальную гибкость при подключении.

Надежность

В проекторе СТWU-61В применяются конструкция без фильтра и надежная технология DLP®, что обеспечивает непревзойденную четкость изображения и низкую совокупную стоимость владения. Проектор рассчитан на непрерывную эксплуатацию, и на него предоставляется трехлетняя гарантия.

Технические характеристики**CTWU-61B****Общие характеристики**

Тип проектора	Одночиповый DLP-проектор
Технология	LVDS DMD™ с DarkChip3™
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Яркость	5500 люменов по ANSI (цветовой диск высокой яркости)
Уровень контрастности	До 5300:1
Однородность яркости	>80 %
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	Объективы из абсолютно прозрачного стекла
Объективы	Трансфокатор EN51 (1.60-2.21:1), широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием EN52 (0.92:1), ультраширокоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием EN53 (0.74:1), EN54 (2.5-3.9:1), сверхширокоугольный объектив EN55 (0.80-1.08 :1), широкоугольный объектив EN56 (1.06-1.62:1), объектив с ультракоротким проекционным расстоянием EN57 (0.28:1)
Сдвиг оптической линзы	Механизированная регулировка. Диапазон зависит от объектива.
Коррекция цвета	RealColor™
Лампы	1 лампа сверхвысокой мощности 350 Вт (с возможностью изменения яркости)
Срок эксплуатации лампы	До 2000 часов (полная мощность)/до 2500 часов (экономичный режим)
Экран лампы, быстрая замена	Да
Гарантия лампы	500 часов или 90 дней
Ядро Sealed DLP™	Да
Ориентация	Стол-потолок (360 градусов относительно оси лампы)
3D	Да, HDMI 1.4a
Входы	2 x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2 x 3G-SDI, 1 x HDBaseT
Разрешения входного сигнала	Разрешение 2560 x 1600 – 640 x 480 пикселей; RGBHV, RGBS, RGsB; доступны пользовательские форматы; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Программные средства	SimCAD, Projector Toolset
Контроль	ИК, RS232, Ethernet, USB
Соединение сети	10/100/1000 base-T, разъем RJ-45, RS-232
Требования к источнику питания	100-240 В/50-60 Гц
Энергопотребление	менее 530 Вт
Уровень шума	38 дБА (полная мощность), 36 дБА (экономичный режим), 28 дБА с полным комплектом средств шумопонижения
Температура окружающей среды при эксплуатации	10–40 °C / 50–104 °F, 0–3000 м (температура хранения: от –20 до 60 °C / от –4 до 140 °F)
Допустимая влажность	Относительная влажность от 20 до 80 % (условия хранения: относительная влажность от 10 до 90 %)
Рассеяние БТЕ	макс. 1807 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	342 x 306 x 143 мм/13,46 x 12,05 x 5,63 дюйма
Вес	7,5 кг (16,5 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	Соответствие стандарту FCC, часть 15 класс А и CCC, cCSAus, cUL, UL и CE
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком 3 года на детали и работы. Расширенная гарантия до 5 лет.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**