

CSC Base Unit

Station de base sans fil ClickShare



Bien qu'elle ne soit pas toujours visible, la ClickShare Base Unit est le cerveau du système ClickShare. Cette unité de traitement reçoit le flux émis par les Boutons via un réseau sans fil et garantit sa reproduction correcte.

Spécifications techniques**CSC BASE UNIT****Spécifications générales**

Poids	2,6 kg/5,75 lb
Dimensions (H x l x P)	181 mm (antennes incluses) x 260 mm x 276 mm (min.) / 7,125" (antennes incluses) x 10,236" x 10,9" (min.)
Alimentation	100-240 V 50-60 Hz 0,75-3 A
Consommation électrique	Arrêt : 2,5 W Fonctionnement (type) : 20 W Maximum : 35W

Crée le : 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO