

# ClickShare X-Display Plus 86"

ClickShare X-Display Plus, diseñado en torno a su portátil (BYOM), integra funciones avanzadas de audio, vídeo y pantalla para ofrecer una experiencia de reunión híbrida sin fisuras.



\*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- **Conjunto de 16 micrófonos con un alcance de 12 metros para una captura de audio precisa**
- **Reducción de ruido controlada por IA, enmascaramiento de sonido por IA y cancelación de eco**
- **Sonido estéreo envolvente de alta calidad**
- **Cámara ultra nítida 4K de 50 megapíxeles**
- **Pantalla antirreflejos de 400 nits de alto brillo para una visibilidad clara**
- **Ampliable con diversos periféricos de terceros**

ClickShare X-Display Plus es una innovadora solución todo en uno que combina a la perfección herramientas de audio, vídeo, visualización y colaboración, diseñada para entornos de trabajo híbridos. Equipado con un conjunto de 16 micrófonos y una cámara de alta definición 4K de 50 megapíxeles, ofrece una experiencia audiovisual excepcional. Es compatible con las principales plataformas y dispositivos en la nube, y permite cambiar sin esfuerzo entre los modos MTR y BYOM. Con la conectividad inalámbrica plug-and-play, la configuración es sencilla e intuitiva. También proporciona seguridad de datos de nivel empresarial y funciones de gestión remota, lo que garantiza una experiencia de reunión fiable y eficaz.

**Especificaciones del producto****CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 86"****Pantalla**

Tamaño	86 pulgadas
Tipo	LCD
Resolución	4K UHD (3840*2160)
Relación de contraste	1200:1
Brillo	400 cd/m2 (típico)
Gamut de colores	90 % NTSC (típico)
Precisión del color	ΔE
Tipo de retroiluminación	D-LED
Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antideslumbrante</li> <li>• Antiinterferencias de la luz ambiente, visualización más clara</li> </ul>
Frecuencia de actualización	60 Hz

**Cámara**

Píxeles	50 MP
Fuente del sensor	SONY
Resolución	4K, 1080p, 720p a 30 fps
FOV	99°
Tamaño de píxel	1,0 um
ZOOM	Zoom digital 5x
WDR	Si
Corrección de distorsión	Si
Tapa de la lente	Cubierta deslizante manual

**Función de IA**

Encuadre grupal	Si
Modo de composición	Si (hasta 8 personas)
Encuadre del orador	Si
Seguimiento inteligente	Si Marco de altavoces con vista panorámica
Pantalla acústica con IA	Si (30°/60°/90°/180° -4 niveles disponibles)
Altavoz adaptable a la IA	Si (en función del entorno acústico del espacio de reunión, el efecto de sonido del altavoz se ajusta automáticamente para adaptarse al espacio de reunión actual)

**Micrófono**

Cantidad	16 micrófonos MEMS de formación de haces
Procesamiento de audio acelerado por hardware	Si
Distancia de captación	Hasta 12 metros
Ángulo de captación del sonido	180°
Cancelación de eco	Si
Supresión de ruido	Si Se pueden suprimir más de 300 tipos de ruidos
Control automático de ganancia	Si
Desreverberación	Si

**Altavoz**

Canal	Estéreo de 2.1 canales
Cantidad	5 unidades de altavoces (altavoces de bajos separados)
Dominio de la frecuencia	De 60 Hz a 20 kHz
Potencia de salida	2x15W+20W
Posición	Arriba

**Especificaciones generales**

Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	1932 * 82,5 * 1175 mm
Peso	62,3 kg (peso bruto) 47 kg (peso neto)

**Capacidad de expansión**

Compatibilidad con extensión de micrófono (modo en cascada)	Si (hasta 4 altavoces inalámbricos ClickShare)
Periféricos USB de terceros	Si
OPS	CX-M (incluido)

**Conexiones**

ENTRADA HDMI	2 HDMI 2.0
SALIDA HDMI	1 1080p / 2160p
USB-C (frontal)	1 (frente)
USB-C (placa)	1 (panel)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (solo para actualización de X-Display)
RJ45 (MIC IN)	1 (conectar a altavoz inalámbrico ClickShare)

**Especificaciones del producto****CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 86"**

Salida de audio	11SPDIF1
RS232	11DB9, 11
RJ45 (1 Gbps)	2 (Ethernet)
<b>Accesorios</b>	
Cable	Cable de alimentación x 1
Control remoto	1
Soporte de pared	Si
Soporte de suelo	Opcional
Caja de almacenamiento	Si
Cable tipo C	Si
<b>Energía</b>	
Power Supply	CA100 a 240 V, 50/60 Hz
Cable de alimentación	China, longitud 3 metros
Consumo máximo de energía de funcionamiento	< 320W
Consumo máximo de energía en espera	< 0.5W
<b>Entorno</b>	
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 90 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Altitud	11 5000 metros
<b>Conformidad</b>	
EMC/Seguridad	CCC/CE
Energía	Etiqueta energética de China (12)
RoHS	China RoHS
<b>Especificaciones del CX-M</b>	
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b (conector OPS de 80 patillas) o USB-C DisplayPort 1.2
Salida de audio	USB
USB	1 X USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	2
Nivel sonoro	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-50°C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button.
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el Botón ClickShare y la Unidad Base ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Conexiones	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (frontal) 1x OPS-80 patillas
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 40°C (104°F) a 5000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	ND
Certificaciones	SRRC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Si
Vista local	Si
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	1 año estándar, 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consumos de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 16 W máx.
Fuente de alimentación	18 V CC desde la pantalla OPS
Peso	698g

Generado en: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.