

B-10

コスト効果に優れたLEDモバイルソリューション



技術仕様

B-10

一般仕様

LED ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none">SLite10 4x4搭載寸法：W3584xH2688mmアスペクト比 4:3ビデオ処理/LEDProによる表示コンテンツ：内蔵していません
搭載トレーラー	<ul style="list-style-type: none">総重量：3100Kg(ジェネレーター、タイヤ含む)寸法4240x2385x2080mm (牽引部除く)安全走行速度：80Km/h
トレーラー & リフト	<ul style="list-style-type: none">リフト：水圧ラムディスプレイの下端は地面から2.5m360度回転可能耐風速72Km/h牽引部は高さ調節可能
機器ラック	<ul style="list-style-type: none">23Uサイズ耐水仕様
電気系統	<ul style="list-style-type: none">ジェネレーター：ディーゼルエンジン、ハーフロードで28時間連続稼働ノイズレベル：68dB未満 (7m離れた位置)
パッケージ	<ul style="list-style-type: none">マニュアル：設置ガイド、ユーザーマニュアル認証：CE規格

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。