

# Cineo22

projektor DLP® de ponta ultracompacto



O cineo22 é disponibilizado com dois acabamentos diferentes: preto e branco pérola. A óptica completamente reprojeta do cineo22 proporciona uma imagem com maior resolução, menos dispersão e aberrações cromáticas e contraste aprimorado, resultando em uma imagem de maior qualidade.

## Especificações técnicas

## CINEO22

### Especificações gerais

Conceito	chip único
Capacidade 3D	INFITEC EX@ 3D
Resolução	1080p (1.920 x 1.080)
Brilho	Até 1.400 lúmens
Tecnologia	tecnologia DLP®
Contraste	Até 2.500:1
Relação de aspecto	16:9 (1080p)
Cores do visor	30 bits
Latência	1 quadro
Formatos gráficos do computador	até 1080p
Frequências de varredura horizontal	15 – 150 kHz
Frequências de varredura vertical	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
Formatos de vídeo	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Operação da lente	Foco, Deslocamento e Zoom manual
Lentes	Ângulo largo <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Número da lente: EN17/503-0117-00</li><li>▪ Faixa de Foco: 1,0 - 10,0 m</li><li>▪ Razão de alcance<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,92: 1 (1080p)</li></ul></li></ul> Ângulo ultra largo <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Número da lente: EN19/503-0110-00</li><li>▪ Faixa de Foco: 0,7 - 5,0 m</li><li>▪ Razão de alcance<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,74: 1 (1080p)</li></ul></li></ul> Lente de projeção padrão <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Número da lente: F3.5/503-0102-00</li><li>▪ Faixa de Foco: 1,5 - 10,0 m</li><li>▪ Razão de alcance<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,60 - 2,21: 1 (1080p)</li></ul></li></ul>
Largura da imagem	0,7 -2,5 m
Fonte de luz	220W UHP
Vida útil da lâmpada	Até 2.250 horas (Potência total) Até 3.000 horas (Modo econômico)
Entradas do computador	1 x HDMI 1,3 a 1 x VGA 1 x DVI-D
Entradas de Vídeo	1 x Composto 1 x S-video 1 x HDMI 1,3 a 1 x DVI-D 1 x Componente
Possibilidades de controle	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x D-SUB RS232 de 9 pinos 1 x USB
Dimensões	94 x 278 x 234 mm (LxAxP)
Peso	2,9 kg
Requisitos de energia	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Conformidade	CE, FCC Classe A e cCSAus
Temperatura de operação	0 -40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 -60 °C
Umidade de operação	20 -90% RH
Umidade de armazenamento	20 -90% RH
Cor	Preto metálico
Garantia	3 anos de garantia padrão, 500 horas ou 90 dias na lâmpada (o que ocorrer primeiro) garantia opcional contínua de 3 anos, condições se aplicam.
MTBF	27.838 horas
BTU por hora	

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.